CMA-A20-150-1A-0,5-2,5VA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









플러그온 전류 변압기

플러그온 전류 변압기는 최대 5000A의 고전류를 측정하고 처리해야 하는 모든 곳에 사용됩니다. 당사의 플러그온 전류 변압기는 1A 또는 5A의 2차 전류를 공급합니다. 바이드뮬러는 또한 최대 600A의 전류를 최대 333mV의 전압으로 변환하는 컴팩트형 저전력 전류 변압기를 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	1차 전류: 150 A, 2차 전류 최대값: 1 A, 부하: 2.5 VA, 공차 등급: 0,5		
주문 번호	3008250000		
유형	CMA-A20-150-1A-0,5-2,5VA		
GTIN (EAN)	4099986909502		
수량	1 items		
제조업체	ENTES Elektronik		

카탈로그 상태 / 도면 1

CMA-A20-150-1A-0,5-2,5VA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
승인	2000 No.		
0 L	r		
	7 /		
ROHS	<u>준</u> 수		
치수 및 중량			
시구 및 중앙			'
깊이	57 mm	깊이 (인치)	2.2441 inch
높이 높이	65 mm	 높이 (인치)	2.5591 inch
너비	47 mm	폭 (인치)	1.8504 inch
순중량	250 g		
온도			
보관 온도		작동 온도	-5 °C40 °C
		70 14	3 640 6
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 🖁	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
기술 속성			
보호 등급	IP20	열정격 연속 전류 l열	1.2 x I공칭
공칭 주파수	50 ~ 60 Hz		
전기적 속성			
공차 등급	0,5	2차 전류	01 A
부하	2.5 VA	1차 전류	150 A
절연 조정			
공차 등급	0,5	절연 전압	3 kV / 1분
	0,5	=	3 KV / 1판
분류			
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

카탈로그 상태 / 도면 2



CMA-A20-150-1A-0,5-2,5VA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면





