

## CMA-A20-150-1A-0,5-2,5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 플러그온 전류 변압기

플러그온 전류 변압기는 최대 5000A의 고전류를 측정하고 처리해야 하는 모든 곳에 사용됩니다. 당사의 플러그온 전류 변압기는 1A 또는 5A의 2차 전류를 공급합니다. 바이드뮐러는 또한 최대 600A의 전류를 최대 333mV의 전압으로 변환하는 컴팩트형 저전력 전류 변압기를 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	1차 전류: 150 A, 2차 전류 최대값: 1 A, 부하: 2.5 VA, 공차 등급: 0.5
주문 번호	<a href="#">3008250000</a>
유형	CMA-A20-150-1A-0,5-2,5VA
GTIN (EAN)	4099986909502
수량	1 items
제조업체	ENTES Elektronik

## CMA-A20-150-1A-0,5-2,5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

깊이	57 mm	깊이 (인치)	2.2441 inch
높이	65 mm	높이 (인치)	2.5591 inch
너비	47 mm	폭 (인치)	1.8504 inch
순중량	250 g		

## 온도

보관 온도

작동 온도

-5 °C...40 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 기술 속성

보호 등급	IP20	열정격 연속 전류 I열	1.2 x 1공칭
공칭 주파수	50 ~ 60 Hz		

## 전기적 속성

공차 등급	0,5	2차 전류	0...1 A
부하	2.5 VA	1차 전류	150 A

## 절연 조정

공차 등급	0,5	절연 전압	3 kV / 1분
-------	-----	-------	-----------

## 분류

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

## CMA-A20-150-1A-0,5-2,5VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 도면

