

**PILOTKIT U-SENSE VIBRATION**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



바이드물러는 진동 모니터의 전문적이고 산업적인 설치를 위한 고품질 케이블, 플러그, 장착 어댑터 및 자석을 제공합니다.

**일반 주문 데이터**

주문 번호	3008440000
유형	<a href="#">PILOTKIT U-SENSE VIBRATION</a>
GTIN (EAN)	4099986910904
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2025-07-30T00:00:00+02:00

**PILOTKIT U-SENSE VIBRATION**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

**치수 및 중량**

순중량	2980 g
-----	--------

**온도**

보관 온도	작동 온도
-------	-------

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, Lead monoxide 1317-36-8

**분류**

ETIM 8.0	EC001099	ETIM 9.0	EC001099
ETIM 10.0	EC001099	ECLASS 14.0	19-17-05-90
ECLASS 15.0	19-17-05-90		

PILOTKIT U-SENSE VIBRATION

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

무선 센서



당사의 무선 센서는 현장 재장착에 이상적입니다. 바이드물러의 Gateway IoT-GW30과 함께 센서에서 수집한 데이터를 일시적으로 저장하고 클라우드 또는 로컬 시스템으로 전송할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	US67-V1T-BLE	버전	
주문 번호	<a href="#">2751260000</a>		Smart vibration sensor, Wireless
GTIN (EAN)	4064675022480		
수량	1 ST		

센서 부속품



바이드물러는 진동 모니터의 전문적이고 산업적인 설치를 위한 고품질 케이블, 플러그, 장착 어댑터 및 자석을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	US67-USB-STICK-BLE	버전	
주문 번호	<a href="#">2874720000</a>		Communication module
GTIN (EAN)	4064675649526		
수량	1 ST		
유형	US67-PLATE64-STD	버전	
주문 번호	<a href="#">2811910000</a>		Adapter plate
GTIN (EAN)	4064675292975		
수량	1 ST		
유형	US67-BAT-COSL	버전	
주문 번호	<a href="#">2757620000</a>		Battery, Lithium
GTIN (EAN)	4064675018315		
수량	1 ST		

PILOTKIT U-SENSE VIBRATION

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

IoT-Gateways




IoT- 게이트웨이의 특징

- MDA(머신 데이터 수집)를 지원하고 현장 기기 액세스와 다양한 프로토콜 및 인터페이스를 통한 PLC'를 제공합니다
- 자체 IT 시스템 뿐 아니라 공용 클라우드 시스템의 인터페이스를 지원합니다
- 오픈 IoT 표준 Node-RED를 통해 엣지에서의 사전 처리를 통해 데이터 트래픽을 감소시킵니다
- 바이드ü물러 u-link 원격 액세스 서비스를 통해 간편하고 안전하게 원격으로 유지관리합니다
- 작은 몸체 안에 가장 널리 사용되는 통신 인터페이스가 모두 포함되어 있습니다
- 강력한 커뮤니티 지원이 있는 오픈 프로그래밍 플랫폼 Node-RED 사용

일반 주문 데이터

유형	IOT-GW30-4G-EU	버전	
주문 번호	<a href="#">2682630000</a>		IoT Gateway, Fast Ethernet, IP20, -20 °C...60 °C
GTIN (EAN)	4050118691689		
수량	1 ST		

분산식 IoT-게이트웨이 IP65



IoT- 게이트웨이의 특징

- MDA(머신 데이터 수집)를 지원하고 현장 기기 액세스와 다양한 프로토콜 및 인터페이스를 통한 PLC'를 제공합니다
- 자체 IT 시스템 뿐 아니라 공용 클라우드 시스템의 인터페이스를 지원합니다
- 오픈 IoT 표준 Node-RED를 통해 엣지에서의 사전 처리를 통해 데이터 트래픽을 감소시킵니다
- 바이드ü물러 u-link 원격 액세스 서비스를 통해 간편하고 안전하게 원격으로 유지관리합니다
- 작은 몸체 안에 가장 널리 사용되는 통신 인터페이스가 모두 포함되어 있습니다
- 강력한 커뮤니티 지원이 있는 오픈 프로그래밍 플랫폼 Node-RED 사용

일반 주문 데이터

유형	FP IOT MD01 4EU S2 00000	버전	
주문 번호	<a href="#">8000058270</a>		FieldPower® IoT-Box, LAN, Wireless, IP54
GTIN (EAN)	4064675384618		
수량	1 ST		