

## IE-C6OP8LB020CN40N40-B-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 제품 이미지



2x RJ45가 장착된 조립 케이블, 스마트 계측 응용 분야에 적합하며 DIN VDE 0603-100에 따른 다양한 색상이 있습니다. 좁은 공간을 위한 구부러짐 반경이 작은 짧은 플러그 및 케이블, 원주형 절연을 갖춘 플러그 하우징은 짹지어진 상태에서 보호 등급 IP30을 허용합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	패치 케이블, RJ45 IP30(플러그형), RJ45 IP30(플러그형), Cat. 6, LSZH, 0.2 m, , 직선, 4 kV
주문 번호	<a href="#">3009490002</a>
유형	IE-C6OP8LB020CN40N40-B-K4KV
GTIN (EAN)	4099986912939
수량	1 items

## IE-C6OP8LB020CN40N40-B-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

길이	0.2 m	길이 (인치)	7.874 inch
순중량	22 g		

## 온도

보관 온도		작동 온도	-20 °C...70 °C
설치 온도	0 °C...50 °C		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 전기 속성

작동 전압	30 V	PoE / PoE+	IEEE 802.3bt 준수
-------	------	------------	-----------------

## 표준

커넥터 표준	IEC 60603-7-51
--------	----------------

## 일반 표준

커넥터 표준	IEC 60603-7-51	응용 분야별 통신 케이블 설비	VDE-AR-N 4100:2019-04
--------	----------------	------------------	-----------------------

## 케이블 구조

외피 색상	파란색	단면적	4*2*AWG 32/7 / 4*2*0,0320 mm <sup>2</sup>
차폐	SF/UTP	와이어 개수	8
절연재 단면적	0.68 mm	절연	PE
외피 직경, 최대	4.1 mm	외피 직경, 최소	3.9 mm
재질 외피	LSZH	케이블 레이아웃	VDE 0603-100에 따른 이중 절연
컬러 코딩	흰색/파란색, 흰색/주황색, 흰색/녹색, 흰색/갈색	완전 차폐	구리 배선으로 제조된 차폐 편주, 알루미늄 호일

## 케이블의 기계적 및 재질 속성

오일 저항	No	컬러 코드	파란색
할로겐	무할로겐	화염 내성	in accordance with IEC 60332-1-2

## 케이블의 전기 속성

정격 전압(DC)	30 V	정격 임펄스 내전압	4 kV
작동 전압	30 V	범주	Cat. 6

## 기술 데이터

## 플러그, 우

플러그 우측	RJ45, IP30(플러그형), 수형 접점, 직선, 플러그, 차폐
--------	---

## 플러그, 좌

플러그 좌측	RJ45, IP30(플러그형), 수형 접점, 직선, 플러그, 차폐
--------	---

## 플러그

플러그 우측	RJ45, IP30(플러그형), 수형 접점, 직선, 플러그, 차폐	플러그 좌측	RJ45, IP30(플러그형), 수형 접점, 직선, 플러그, 차폐
--------	---	--------	---

## 분류

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		