

## IE-C6OP8LG015CN40N40-G-K4KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



2x RJ45가 장착된 조립 케이블, 스마트 계측 응용 분야에 적합하며 DIN VDE 0603-100에 따른 다양한 색상이 있습니다. 좁은 공간을 위한 구부러짐 반경이 작은 짧은 플러그 및 케이블, 원주형 절연을 갖춘 플러그 하우징은 짝지어진 상태에서 보호 등급 IP30을 허용합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	패치 케이블, RJ45 IP30(플러그형), RJ45 IP30(플러그형), Cat. 6, LSZH, 0.15 m, 직선, 4 kV
주문 번호	<a href="#">3009740000</a>
유형	IE-C6OP8LG015CN40N40-G-K4KV
GTIN (EAN)	4099986913059
수량	1 items

**IE-C60P8LG015CN40N40-G-K4KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

길이 0.15 m 길이 (인치) 5.9055 inch  
 순중량 20 g

온도

보관 온도 작동 온도 -20 °C...70 °C  
 설치 온도 0 °C...50 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

전기 속성

작동 전압 30 V PoE / PoE+ IEEE 802.3bt 준수

표준

커넥터 표준 IEC 60603-7-51

일반 표준

커넥터 표준 IEC 60603-7-51 응용 분야별 통신 케이블 설비 VDE-AR-N 4100:2019-04

케이블 구조

외피 색상 녹색 단면적 4x2xAWG 26/7. 4x2x0.128 mm<sup>2</sup>  
 차폐 SF/UTP 와이어 개수 8  
 절연 PE 외피 직경, 최대 4.1 mm  
 외피 직경, 최소 3.9 mm 재질 외피 LSZH  
 케이블 레이아웃 VDE 0603-100에 따른 이중 절연 컬러 코딩 흰색/파란색, 흰색/주황색, 흰색/녹색, 흰색/갈색  
 완전 차폐 구리 배선으로 제조된 차폐 편주, 알루미늄 호일

케이블의 기계적 및 재질 속성

오일 저항 No 컬러 코드 녹색  
 할로겐 아니요 화염 내성 in accordance with IEC 60332-1-2

케이블의 전기 속성

정격 전압(DC) 30 V 정격 임펄스 내전압 4 kV  
 작동 전압 30 V 범주 Cat. 6  
 신호 전파 시간 5.1 ns/m

**IE-C60P8LG015CN40N40-G-K4KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

**플러그, 우**

플러그 우측 RJ45, IP30(플러그형), 수형  
 접점, 직선, 플러그, 차폐

**플러그, 좌**

플러그 좌측 RJ45, IP30(플러그형), 수형  
 접점, 직선, 플러그, 차폐

**플러그**

플러그 우측	RJ45, IP30(플러그형), 수형 접점, 직선, 플러그, 차폐	플러그 좌측	RJ45, IP30(플러그형), 수형 접점, 직선, 플러그, 차폐
--------	---	--------	---

**분류**

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		