

**PV XSTU06 STOWM4C-C250**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



확장 케이블은 PV 시스템의 여러 요소를 연결하는 데 사용됩니다. 예를 들어, PV 패널, 인버터, 서지보호기 등을 연결하는 데 사용됩니다. 케이블은 다양한 결선 방식으로 제공됨.

**일반 주문 데이터**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 버전         | 태양광 발전 Y 커넥터               |
| 주문 번호      | <a href="#">3018430250</a> |
| 유형         | PV XSTU06 STOWM4C-C250     |
| GTIN (EAN) | 4099986930339              |
| 수량         | 1 items                    |

**PV XSTU06 STOWM4C-C250**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 1000 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재  
 RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c  
 REACH SVHC Lead 7439-92-1

PV 케이블 하네싱

|             |                      |                   |
|-------------|----------------------|-------------------|
| PV 케이블 버전   | 케이블 측면               | 왼쪽                |
|             | 번호                   | 1                 |
|             | 케이블 길이               | 2500 mm           |
|             | 케이블 컬러               | 검정                |
|             | 케이블 단면적              | 6 mm <sup>2</sup> |
|             | 인라인 퓨즈 통합            | 아니요               |
|             | 케이블 끝 버전 [블록 내)      | 자유 컨덕터 엔드         |
|             | 커넥터 버전               | WM4 C             |
| 플러그인 접점의 유형 | 수형                   |                   |
|             | 케이블 측면               | 오른쪽               |
| 정격 DC 전압    | 1500 V               |                   |
| 와이어 단면적     | 6.00 mm <sup>2</sup> |                   |

전기적 특성

정격 DC 전압 1500 V

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001576    | ETIM 9.0    | EC001576    |
| ETIM 10.0   | EC001576    | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 |             |             |