

PV XSTU06 STOEVO2-C250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



확장 케이블은 PV 시스템의 여러 요소를 연결하는 데 사용됩니다. 예를 들어, PV 패널, 인버터, 서지보호기 등을 연결하는 데 사용됩니다. 케이블은 다양한 결선 방식으로 제공됨.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | 태양광 발전, Y 커넥터 |
| 주문 번호 | 3018470260 |
| 유형 | PV XSTU06 STOEVO2-C250 |
| GTIN (EAN) | 4099986930377 |
| 수량 | 1 items |

PV XSTU06 STOEVO2-C250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**치수 및 중량**

| | |
|-----|-----|
| 순중량 | 1 g |
|-----|-----|

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|----------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

PV 케이블 하네싱

| | | |
|-----------|--|---|
| PV 케이블 버전 | 케이블 측면 번호 케이블 길이 케이블 컬러 케이블 단면적 인라인 퓨즈 통합 커넥터 버전 플러그인 접점의 유형 케이블 측면 케이블 끝 버전 [블록 내) | 왼쪽 1 2500 mm 검정 6 mm ² 아니요 MC4-Evo 2 수형 오른쪽 자유 커넥터 엔드 |
| 정격 DC 전압 | 1500 V | |
| 와이어 단면적 | 6.00 mm ² | |

전기적 특성

| | |
|----------|--------|
| 정격 DC 전압 | 1500 V |
|----------|--------|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001576 | ETIM 9.0 | EC001576 |
| ETIM 10.0 | EC001576 | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 | | |