

PV XSTU04 BUOEVO2-C250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



확장 케이블은 PV 시스템의 여러 요소를 연결하는 데 사용됩니다. 예를 들어, PV 패널, 인버터, 서지보호기 등을 연결하는 데 사용됩니다. 케이블은 다양한 결선 방식으로 제공됨.

일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, Y 커넥터, 케이블 종단 개방
주문 번호	3018480250
유형	PV XSTU04 BUOEVO2-C250
GTIN (EAN)	4099986930384
수량	1 items

PV XSTU04 BUOEVO2-C250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

순중량	1000 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

PV 케이블 하네싱

PV 케이블 버전	케이블 측면	왼쪽
	번호	1
	케이블 길이	2500 mm
	케이블 컬러	검정
	케이블 단면적	4 mm ²
	인라인 퓨즈 통합	아니요
	케이블 끝 버전 [블록 내)	자유 컨덕터 엔드
	커넥터 버전	MC4-Evo 2
	플러그인 접점의 유형	암형
케이블 측면	오른쪽	
정격 DC 전압	1500 V	
와이어 단면적	4.00 mm ²	

전기적 특성

정격 DC 전압	1500 V
----------	--------

분류

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		