

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



단면적 1.5 - 6 mm²의 무절단 케이블을 사용한 배전. PUSH IN 결선(0.5 - 10 mm²) 및/또는 플러그인 결선(0.5 -4mm²)을 통한 전원 공급/T-분기 탭. 컬러 마킹을 통해 와이어를 명확하게 정렬 가능.

- 파워서플라이
- 배전
- 전원 분기

#### 일반 주문 데이터

버전	Field Power® 플러그인 커넥터, DC, IP20, 폴리아미드, PUSH IN, 극 수(텍스트): 5
주문 번호	<u>3021770000</u>
유형	PTDS 4 DCM
GTIN (EAN)	4099986937833
수량	10 items



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

## 치수 및 중량

깊이	36.15 mm	깊이 (인치)	1.4232 inch
높이	27.3 mm	높이 (인치)	1.0748 inch
너비	55.45 mm	 폭 (인치)	2.1831 inch
순중량	4.65 g		

## 온도

보관 온도	-40 °C85 °C	작동 온도	-40 °C80 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 데이터

절연재	폴리아미드	실리콘	아니요
컬러 코드	검정	보호 등급	IP20
UL 94 가연성 등급	V-0	 장착 유형	플러그
기능	대리점	코딩 가능	PE + GND에 코딩
테스트 지점	2 mm	전압 유형	DC
극 수(텍스트)	5	<u></u> 결선 / 극 수	2
와이어 결선 방식	PUSH IN	도체 아웃렛 방향	90°

## 클램핑 용량

여격 데이터 - 플러그이 커넨터	아이어 격서 반신	PUSHIN

와이어 결선 방식	PUSH IN	
작동 공구 블레이드 사이즈	3.0 x 0.5 mm	
탈피 길이	12.00 mm	
폴 수	5	
컨덕터 결선 단면적, 솔리드, 최대	4 mm <sup>2</sup>	
컨덕터 결선 단면적, 솔리드, 최소	0.50 mm <sup>2</sup>	
컨덕터 결선 단면적, 연선, 최대	4.00 mm <sup>2</sup>	
와이어 결선 단면적, 연선, 최소	0.50 mm <sup>2</sup>	
컨덕터 결선 단면적, 매우 가는 연선, 최대	4.00 mm <sup>2</sup>	
컨덕터 결선 단면적, 가는 연선, 최소	0.50 mm <sup>2</sup>	
컨덕터 결선 단면적, 가장 가는 연선, 최대	4.00 mm <sup>2</sup>	
컨덕터 연선 단면적, 가장 가는 연선, 최소	0.50 mm <sup>2</sup>	
컨덕터 결선 단면적, 와이어 및 종단 페룰 채용	전선 종단 페룰 유형	플라스틱 칼라 채용 12
		mm
	표준	DIN 46228/4
	단면적, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
	단면적, 최대	4 mm <sup>2</sup>
	전선 종단 페룰 유형	플라스틱 칼라 채용 12 mm
	표준	DIN 46228/4
	단면적, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
	단면적, 최대	4 mm <sup>2</sup>
	전선 종단 페룰 유형	플라스틱 칼라 채용 8 mm
	표준	DIN 46228/4
	단면적, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
	단면적, 최대	4 mm <sup>2</sup>
	전선 종단 페룰 유형	플라스틱 칼라 채용 8
		mm DIN 10000 (1
	표준	DIN 46228/4





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

단면적, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
단면적, 최대	4 mm <sup>2</sup>
전선 종단 페룰 유형	트윈 페럴
단면적, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
단면적, 최대	4 mm <sup>2</sup>

3

## 클램프 용량, PUSH IN 결선

7 ^	-
<u> </u>	h

## 분류

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		






#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com













Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

## 공구



PVC 케이블용 탈피기

#### 일반 주문 데이터

유형	AM 16	버전
주문 번호	9204190000	공구, 탈피기
GTIN (EAN)	4032248608133	
수량	1 ST	
유형	AM 25	버전
유형 주문 번호	AM 25 9001540000	버전 공구, 탈피기

#### 플러그



WeiCoS 시스템의 플러그는 모든 다양한 결선 방식에 사용할 수 있습니다. 제품 범위에는 1~10폴의 사전 조립된 커넥터와 개별 조립 옵션이 포함됩니다. 이로써 모든 응용 분야에 적합한 최고의 유연성을 보장합니다. 맞춤형 액세서리는 환경적 영향으로부터 보호 및 안전을 향상시킵니다.

#### 일반 주문 데이터

2016	-11-1-1	
유형	ZVR ZP2.5	버전
주문 번호	<u>1816130000</u>	Z-시리즈, 잠금 클립, 노란색, 3.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370702	
수량	25 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

#### 블랭크



WS 마커는 W 시리즈 커넥터에 매우 적합합니다. WS 태그는 시스템 호환 덕분에 I 시리즈 및 Z 시리즈에서도 사용할 수 있습니다. 마킹 면적이 넓기 때문에 긴 문자열은 물론 여러 줄의 텍스트도 인쇄할 수 있습니다. WS 마커는 긴 맞춤형 문자열이 포함된 라벨에 이상적입니다. 입증된 MultiCard 형식을 사용하기 때문에 PrintJet CONNECT 또는 Plotter를 사용한 인쇄가 가능합니다.

- 스트립 형태로 또는 하나씩 부착 가능
- 입증된 MultiCard 형식의 마커

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

#### 일반 주문 데이터

유형 WS 12/6 MC NE WS 주문 번호 <u>1609900000</u>

GTIN (EAN) 4008190203467

수량 600 ST

버전

WS, 단자대 마커, 12 x 6 mm, 피치(mm)(P): 6.00 Weidmueller, Allen-

Bradley, 흰색

#### 일자 스크류드라이버



블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

### 일반 주문 데이터

유형 SDS 0.5X3.0X80 주문 번호 <u>2749330000</u>

GTIN (EAN) 4050118895551

수량 1 ST

버전

스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 3 mm, 블레이드 길이: 80 mm,

블레이드 두께(A): 0.5 mm