



HSB 시리즈는 접점당 35A의 전류를 동시에 처리할 수 있습니다. 안전하고 안정적인 연결을 위해 푸시인 연솔로 조립된 제품입니다.

극 수: 6 - 12

정격 전류: 35 A

정격 전압: 400 V

일반 주문 데이터

버전	HDC 인서트, 암형(Female), 400 V, 35 A, 극 수: 6, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 설치 사이즈: 6
주문 번호	<a href="#">3023970000</a>
유형	HDC HSB 6 FP
GTIN (EAN)	4099986946552
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E310075

치수 및 중량

깊이	84.5 mm	깊이 (인치)	3.3268 inch
높이	32.5 mm	높이 (인치)	1.2795 inch
너비	34 mm	폭 (인치)	1.3386 inch
길이	84.5 mm	길이 (인치)	3.3268 inch
순중량	50 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

극 수	6	
플러그 주기, 은	≥ 500	
플러그 주기, 금	≥ 500	
결선 유형	액추에이터 탑재 PUSH IN	
설치 사이즈	6	
UL 94 가연성 등급	V-0	
불륨 저항	≤2 mΩ	
컬러 코드	베이지색	
절연 저항	1010 Ω	
절연재	PC 유리섬유 강화(UL 등재 및 철로 인증)	
절연재 그룹	IIIa	
조임 토크, 최대 PE 결선	2.5 Nm	
표면 마감	실버 패시베이션 처리	
유형	암형(Female)	
서지 전압 범주	III	
오염 심각도	3	
조임 토크, 최소 PE 결선	2 Nm	
기본 재질	구리 합금	
시리즈	HSB	
정격 전압(DIN EN 61984)	400 V	
UL/CSA에 따른 정격 전압	600 V AC/DC	
정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	6 kV	
정격 전압(DIN EN 61984)	35 A	
정격 전류(UR)	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 10
	정격 전류	35 A
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 12
	정격 전류	8 A
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 14

### 기술 데이터

	정격 전류	8 A
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 16
	정격 전류	8 A
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 18
	정격 전류	8 A
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 20
	정격 전류	8 A
정격 전압 도체-PE(III/3)	400 V	
정격 전류(cUR)	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 10
	정격 전류	8 A
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 12
	정격 전류	8 A
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 14
	정격 전류	8 A
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 16
	정격 전류	8 A
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 18
	정격 전류	8 A
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 20
	정격 전류	8 A
할로겐 불포함	true	
연기 누적 적음. DIN EN 45545-2	예	
BG	6	
전원 접점 개수	6	
정격 전압 도체-도체(III/3)	690 V	
보호 등급	IP20	

### 치수

너비	34 mm	총 길이 베이스	84.5 mm
----	-------	----------	---------

### 결선 데이터 PE

결선 유형 PE	스크류 결선	블레이드 사이즈, 일자(PE 결선)	1 x 5.5
탈피 길이 PE 결선	12 mm	조임 토크, 최대 PE 결선	2.5 Nm
조임 토크, 최소 PE 결선	2 Nm	고정 스크류	M 5
정격 단면적	6 mm <sup>2</sup>	전선 단면, AWG(PE), 최소	AWG 20
전선 단면, AWG(PE), 최대	AWG 10		

### 전원 접점

정격 전압(DIN EN 61984), 전원 접점	6 V	정격 전류(DIN EN 61984), 전원 접점	35 A
----------------------------	-----	----------------------------	------



### 버전

블레이드 사이즈, 일자(스크류 결선)	SD 0.8 x 4.0	결선 유형	액추에이터 탑재 PUSH IN
설치 사이즈	6	불륨 저항	≤2 mΩ
전선 굵기, 최대	6 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최소	1.5 mm <sup>2</sup>
표면 마감	실버 패시베이션 처리	기본 재질	구리 합금
BG	6		

### 분류

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

도면



HDC HSB 6 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일자 스크류드라이버



VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력. SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDIS 0.6X3.5X100	버전	
주문 번호	<a href="#">9008390000</a>	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248056354		
수량	1 ST		
유형	SDS 0.6X3.5X100	버전	
주문 번호	<a href="#">9008330000</a>	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248056286		
수량	1 ST		
유형	SDIS 0.8X4.0X100	버전	
주문 번호	<a href="#">9008400000</a>	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248056361		
수량	1 ST		
유형	SDS 0.8X4.5X125	버전	
주문 번호	<a href="#">9009020000</a>	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248266883		
수량	1 ST		

십자 스크류드라이버 Pozidriv




VDE 절연 십자 스크류드라이버, Pozidriv 타입, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, ISO 8764-PZ에 따른 출력. SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDIK PZ1	버전	
주문 번호	<a href="#">9008900000</a>	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248266685		
수량	1 ST		
유형	SDK PZ1	버전	
주문 번호	<a href="#">9008530000</a>	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248056521		
수량	1 ST		

액세서리

일자 스크류드라이버




VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDIS 1.0X5.5X125	버전	
주문 번호	<a href="#">9008410000</a>	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248056378		
수량	1 ST		
유형	SDS 1.0X5.5X150	버전	
주문 번호	<a href="#">9008350000</a>	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248056316		
수량	1 ST		

십자 스크류드라이버 Pozidriv



VDE 절연 십자 스크류드라이버, Pozidriv 타입, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, ISO 8764-PZ에 따른 출력, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDIK PZ2	버전	
주문 번호	<a href="#">9008890000</a>	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248266661		
수량	1 ST		
유형	SDK PZ2	버전	
주문 번호	<a href="#">9008540000</a>	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248056538		
수량	1 ST		

액세서리

DSTV

바이드물러의 인서트에는 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다. 여기에는 인서트용 코딩 부품이 포함됩니다.



일반 주문 데이터

유형	DSTV COBU5	버전	
주문 번호	<a href="#">1471500000</a>	사각 커넥터, 액세서리, 코딩 요소	
GTIN (EAN)	4008190178543		
수량	100 ST		
유형	DSTV COST4	버전	
주문 번호	<a href="#">1471300000</a>	사각 커넥터, 액세서리, 코딩 시스템	
GTIN (EAN)	4008190017354		
수량	100 ST		

크기 6



HSB 시리즈는 점점당 35A의 전류를 동시에 처리할 수 있습니다. 안전하고 안정적인 연결을 위해 푸시인 연솔로 조립된 제품입니다.

극 수: 6 - 12  
정격 전류: 35 A  
정격 전압: 400 V

일반 주문 데이터

유형	HDC HSB 6 MP	버전	
주문 번호	<a href="#">3023960000</a>	HDC 인서트, 수형, 400 V, 35 A, 극 수: 6, 액추에이터 탑재 PUSH IN,	
GTIN (EAN)	4099986946545	설치 사이즈: 6	
수량	1 ST		