U-LINK-BASIC-EXTENSION-1Y



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



바이드뮬러 u-link 원격 액세스 서비스는 원격 네트워크에서 이더넷 장치에 안전하게 액세스할 수 있는 쉬운 가능성을 제공합니다.

u-link VPN 서버를 중앙 회의 지점 서버로 사용하면 VPN 클라이언트(서비스 PC 및 바이드뮬러 u-link 클라이언트 장치)는 항상 아웃바운드를 연결하여 일반적인 IT 보안 요구 사항을 준수합니다.

데이터 무결성을 보장하기 위해 각 U-링크 고객 계정에 대해 별도의 데이터베이스 및 서버 인스턴스 (보안 클라이언트 격리)가 사용됩니다.

u-link VPN 서버와 원격 클라이언트(서비스 PC 및 u-link 클라이언트 장치) 간의 통신은 인증으로 보호된 openVPN 연결을 통해 이루어집니다.

u-link creed는 '프로그래밍 대신 구성'로 사용이 직관적이며 전문적인 지식이 필요 없습니다.

기능 설정:

- 서비스 PC에 대한 VPN 원격 액세스 1번 클릭
- easyAccess: 원격 호스트에 대한 웹, rdp 또는 vnc 연결은 태블릿 또는 스마트폰에서 사용할 수 있는 완벽한 브라우저입니다.
- 조직 및 그룹 관리
- 타사 최종 장치를 포함한 토폴로지
- 펌웨어 관리: 모든 라우터의 펌웨어 상태 디스플레이 및 시간 제어 자동 펌웨어 업데이트 옵션
- 개별 액세스 오른쪽: 대상 네트워크의 장치에 대한 액세스 오른쪽의 세분화된 구성
- 광범위한 이벤트 로그: 광범위한 필터 및 내보내기 기능을 사용하여 u-link 포털의 모든 작업 표시

- 암호 정책: 보안 품질 및 유효 기간에 대한 최소 요구 사항에 대한 구성 가능 사양을 통한 암호 향상 바이드뮬러는 다음과 같은 사용 변형과 u-link 원격 액세스 서비스에 대한 추가 옵션을 제공합니다. 기본 버전:
- u-link.weidmueller.com에 등록하여 자동으로 할당
- 새 u-link 클라이언트 장치를 등록할 때 6개월 동안 무료로 사용 가능, 365일까지 연장
- 전체 기능
- 사용자 제한 없음
- 최대 50개의 라우터 객체 설정 가능(액세스 포인트 원격 네트워크)
- 1개의 동시 VPN 연결
- 데이터 또는 속도 제한 없음(일반적인 시장 사용에 따름) 확장
- 추가 50/100/250/500/1000 이상의 u-link 지원 장치
- 추가 동시 VPN 연결
- 중국-VPN: 중국과의 안전하고 신뢰할 수있는 VPN 연결

1

카탈로그 상태 / 도면







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

일반 주문 데이터

버전	License code for u-link Remote Access Service., Extends the period of the basic license by 1 year.		
주문 번호	3024610000		
유형	U-LINK-BASIC-EXTENSION-1Y		
수량	1 items		



U-LINK-BASIC-EXTENSION-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량			
스즈라	0 =		
순중량	0 g		
온도			
보관 온도		작동 온도	
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태 REACH SVHC	영향을 받지 않음 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
기능 및 특성			
펌웨어 관리	모든 u-link 클라이언트의 펌웨어 버전 디스플레이 및 선택한 장치 Class의 시간 제어 자동 펌웨어 업데이트 (옵션)	암호 지침	Increased security through configurable specification of minimum requirements for the password quality and validity period
통합 클라우드 방화벽의 기능	IP, 포트 및 프로토콜 기반 원격 네트워크 액세스를 위한 그룹 기반 규칙	2 단계 인증 유형	이메일, Google- Authenticator 앱, Microsoft Authenticator 앱
시스템 가용성	≥ 99.6%	동시 사용 가능한 패스스루 VPN 연결	1(추가 패스스루 VPN 연결 예약으로 확장 가능)
월별 데이터량 및 대역폭	무제한(일반 시장 사용 적용)	사용자 조직	서비스 사용자의 그룹 조직, 장치 토폴로지에 선택적 접근 권한 부여, 장치 설정 및 사용자 관리에 대한 권한의 그룹별 부여, 조직 권리 내에서 조직의 자기 관리
설정가능 사용자 객체 수(서비스 PC)	무제한	사용 정보	확장된 리포팅 및 통계 정보 (연결 보고서, 사용 기간, 데이터량)
VPN 채널 대역폭	100 Mbit/s	장치 관리	위치, 그룹 및 장치 객체를 통해 트리 구조로 명확하게 정의된 장치 인프라스트럭처 (원격 액세스 객체) 도해
주기	라이센스 키 활성화 또는 기존 라이센스 만료 후 1년. 활성화 중에 개별 라이센스 조건이 표시됩니다.	웹 기반 액세스 유형(easyAccess)	로컬 웹 서버
바이드뮬러 하드웨어의 구성 가능 u- link 클라이언트 수(액세스 포인트 원격 네트워크)	51		
시스템 요구 조건			
하드웨어, 원격 대상 네트워크	u-link VPN 클라이언트가 있는 바이드뮬러 하드웨어	하드웨어 (서비스 PC)	운영체제 Windows 7, 8, 10, 11에서 동작하는 PC
포털 관리 (사용자/기기 설정)	웹 브라우저 사용(HTTPS), 사용자 이름 및 암호를 통해 로그인	VPN 소프트웨어 (서비스 PC)	u-link VPN-client (installation on PC)
기타			
작동	클라이언트 계정 관리자가 u-link 포털에서	인도 시 포함	라이센스 키가 있는 이메일

카탈로그 상태 / 도면 3



U-LINK-BASIC-EXTENSION-1Y



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

라이센스키를 입력 (기능 즉시 이용 가능)

~~	

<u>- ''</u>			
ETIM 6.0	EC000809	ETIM 7.0	EC000809
ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 9.0	27-24-25-01
ECLASS 9.1	27-24-25-01	ECLASS 10.0	27-24-25-01
ECLASS 11.0	27-24-25-01	ECLASS 12.0	27-24-25-01
ECLASS 13.0	27-24-25-01	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		