

WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



H 시리즈는 작업 공간의 모바일 조명에 이상적입니다. 간단한 조작과 내장형 충전식 배터리 덕분에 모든 어두운 공간을 밝힐 수 있습니다. 제공된 케이블을 사용하여 배터리를 빠르고 쉽게 재충전할 수 있습니다. 작업 램프는 최대 6500K의 모바일 조명 옵션을 제공합니다.

일반 주문 데이터

주문 번호	3031110000
유형	WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC
GTIN (EAN)	4099986975743
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	17.8 mm	길이 (인치)	0.7008 inch
높이	89 mm	높이 (인치)	3.5039 inch
너비	23.1 mm	폭 (인치)	0.9094 inch
순중량	40 g		

온도

작동 온도 -10 - 35°C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 기술 데이터

결선 유형	USB C	LED 모듈 형태	라운드형
LED 개수	1	광색상 (CCT)	6500K, 5000K
광도	300 lm	광전류	300 lm
방출각	120°	충격 저항	IK07
보호 등급	IPX3	효율등급(EU 지침 번호 874/2012 규격)	Not required

재질 데이터

하우징 기본 재질 알루미늄 엔드캡 재질 PC

케이블 기술 사양

케이블 재질	PC	하우징 기본 재질	알루미늄
케이블 길이	0.5 m		

분류

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

도면

