데이터 시트

PVHYM-XXM+XX06M+11



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Y 케이블은 PV 시스템에서 여러 줄의 전선을 병렬로 연결하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 인버터 앞에 있는 전선을 분할하는 데 사용됩니다. 케이블은 다양한 결선 방식으로 제공됨.

일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, Y 커넥터 케이블, 1x MC4 Male, 2x MC4 Female, 6mm², 1100 V
주문 번호	3032100000
 유형	PVHYM-XXM+XX06M+11
GTIN (EAN)	4099986981164
수량	1 items

카탈로그 상태 / 도면 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인

 ϵ

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 89.8 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태준수REACH SVHC0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

PV 케이블 하네싱

PV 케이블 버전

케이블 측면	왼쪽
번호	1
케이블 길이	160 mm
케이블 컬러	검정
케이블 단면적	6 mm²
정격 전류	39 A
인라인 퓨즈 통합	아니요
케이블 끝 버전 [블록 내)	한쪽 끝
커넥터 버전	MC 4
플러그인 접점의 유형	<u>수</u> 형
케이블 측면	우측 1
번호	1
케이블 길이	200 mm
케이블 컬러	검정
케이블 단면적	6 mm ²
정격 전류	39 A
인라인 퓨즈 통합	아니요
케이블 끝 버전 [블록 내)	한쪽 끝
커넥터 버전	MC 4
플러그인 접점의 유형	암형
케이블 측면	우측 2
번호	2
케이블 길이	200 mm
케이블 컬러	검정
케이블 단면적	6 mm ²
정격 전류	39 A
인라인 퓨즈 통합	아니요
케이블 끝 버전 [블록 내)	한쪽 끝
커넥터 버전	MC 4
플러그인 접점의 유형	암형
1100 V	
6.00 mm ²	

전기적 특성

정격 DC 전압 와이어 단면적

정격 DC 전압 1100 V

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

분류

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 9.0	27-06-04-02
ECLASS 9.1	27-06-91-90	ECLASS 10.0	27-06-04-02
ECLASS 11.0	27-06-04-02	ECLASS 12.0	27-06-04-02
ECLASS 13.0	27-06-04-02	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



