

**PVHYM+XXM-XX06M-11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Y 케이블은 PV 시스템에서 여러 줄의 전선을 병렬로 연결하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 인버터 앞에 있는 전선을 분할하는 데 사용됩니다.  
 케이블은 다양한 결선 방식으로 제공됨.

**일반 주문 데이터**

버전	태양광 발전, Y 커넥터 케이블, 1x MC4 암형, 2x MC4 Male, 6mm², 1100 V
주문 번호	<a href="#">3032110000</a>
유형	PVHYM+XXM-XX06M-11
GTIN (EAN)	4099986981171
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 89.8 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수  
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

PV 케이블 하네싱

PV 케이블 버전	케이블 측면	왼쪽
	번호	1
	케이블 길이	160 mm
	케이블 컬러	검정
	케이블 단면적	6 mm <sup>2</sup>
	정격 전류	39 A
	인라인 퓨즈 통합	아니오
	케이블 끝 버전 [블록 내)	한쪽 끝
	커넥터 버전	MC 4
	플러그인 접점의 유형	암형
	케이블 측면	우측 1
	번호	1
	케이블 길이	200 mm
	케이블 컬러	검정
	케이블 단면적	6 mm <sup>2</sup>
	정격 전류	39 A
	인라인 퓨즈 통합	아니오
	케이블 끝 버전 [블록 내)	한쪽 끝
	커넥터 버전	MC 4
	플러그인 접점의 유형	수형
케이블 측면	우측 2	
번호	2	
케이블 길이	200 mm	
케이블 컬러	검정	
케이블 단면적	6 mm <sup>2</sup>	
정격 전류	39 A	
인라인 퓨즈 통합	아니오	
케이블 끝 버전 [블록 내)	한쪽 끝	
커넥터 버전	MC 4	
플러그인 접점의 유형	수형	
정격 DC 전압	1100 V	
와이어 단면적	6.00 mm <sup>2</sup>	

전기적 특성

정격 DC 전압 1100 V

기술 데이터

분류

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

도면



PVHYM+XXM-XX06M-11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

도면

www.weidmueller.com

