



THM 라벨은 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 품질을 제공합니다. 다양한 재료와 사용자 친화적인 Windows 기반 인쇄 시스템으로 모든 마킹이 최적화됩니다.

- 여러 가지 색상의 고품질 폴리에스테르 라벨 또는 저렴한 종이 라벨 사용 가능
- 라벨은 프린터에서 자동으로 배치되어 각 라벨의 중앙에 완벽하게 인쇄됩니다.

일반 주문 데이터

주문 번호	3034820000
유형	THM MT30X 15/4 GE
GTIN (EAN)	4099986991705
수량	10000 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	0.08 mm	깊이 (인치)	0.0031 inch
높이	4 mm	높이 (인치)	0.1575 inch
너비	15 mm	폭 (인치)	0.5906 inch
순중량	0.02 g		

일반 데이터

접착물	아크릴레이트	인쇄 방법	열 전사
버전	자체 접착, 무할로겐	너비	15 mm
UL 94 가연성 등급	V-0	작동 온도 범위, 최대	150 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	컬러 코드	노란색
할로겐	아니요	기본 재질	폴리에스테르
인쇄 문자	없음	롤당 수	10000

디바이스 마커

할로겐	아니요
-----	-----

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		