



릴 형태의 THM WriteOn 케이블 마커는 최대 외경 36 mm의 도체 및 케이블 라벨링에 사용됩니다. 투명한 접착식 스트립이 마커 표면에 인쇄를 고정하고 보호합니다.

- 마킹을 투명 접착 스트립으로 감싸서 먼지 및 마손으로부터 보호
- 고품질 열전사 프린터로 간편하고 빠른 인쇄

일반 주문 데이터

주문 번호	3034840000
유형	THM WO 15/70 WS
GTIN (EAN)	4099986991729
수량	500 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	0.03 mm	깊이 (인치)	0.001 inch
높이	15 mm	높이 (인치)	0.5906 inch
너비	70 mm	폭 (인치)	2.7559 inch
순중량	112 g		

일반 데이터

접착물	폴리아크릴 접착제	인쇄 유형	검은색
버전	자체 접착	너비	70 mm
UL 94 가연성 등급	V-0	작동 온도 범위, 최대	150 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	컬러 코드	흰색
할로겐	아니요	기본 재질	폴리에스테르 필름
인쇄 문자	없음	라벨링 필드의 크기	30 x 15 mm
UL 969에 따른 인증	예	롤당 수	500

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	120 mm ²
전선 굵기, 최소	0.75 mm ²	컨덕터 O.D., 최대	12.7 mm
컨덕터 O.D., 최소	9.6 mm	컨덕터 O.D.	9.6 - 12.7 mm

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		