

## RC F P5 M20 C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

시스템이 있는 원형 커넥터는 높은 보호 등급의 빠른 연결을 가능하게 합니다. 커넥터와 소켓 모두로 이용 가능합니다.

## 일반 주문 데이터

주문 번호	3036850000
유형	<a href="#">RC F P5 M20 C</a>
GTIN (EAN)	4099986998162

## RC F P5 M20 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

너비	39.4 mm	폭 (인치)	1.5512 inch
직경	20 mm	순중량	16.72 g

## 온도

보관 온도		주변 온도	-25 °C...125 °C
작동 온도	-40 °C...60 °C		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

## 기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	5	코딩	없음
접점 표면	황동	LED	아니요
결선 유형	액추에이터 탑재 PUSH IN	하우징 기본 재질	PA 66
케이블 직경, 최대	13 mm	케이블 직경, 최소	7 mm
접점 재질	황동	전선 굽기, 최대	1.5 mm <sup>2</sup>
전선 굽기, 최소	0.25 mm <sup>2</sup>	공칭 전압	500 V
정격 전류	17.5 A	보호 등급	IP68
접점 유형	암형(Female)	실드 결선	No
나사선 링 재질	플라스틱		

## 일반 데이터

극 수	5	결선 나사산	M20
역극성 보호	예	결선 유형	액추에이터 탑재 PUSH IN
하우징 기본 재질	PA 66		

## 분류

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		