

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

주문 번호	3038720000
유형	V-ZPA FUSE HOLDER E
GTIN (EAN)	4099987006422
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2025-04-23T00:00:00+02:00

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	65.5 mm	깊이 (인치)	2.5787 inch
높이	92.2 mm	높이 (인치)	3.6299 inch
너비	18.5 mm	폭 (인치)	0.7283 inch
순중량	74 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-25 °C...55 °C
습도	5 ~ 95 % 상대 습도	

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

EN 50178에 따른 절연

오염 심각도	2
--------	---

일반 데이터

광학 기능 디스플레이	아니요	설계	어댑터 플러그
컬러 코드	회색	보호 등급	IP00
장착 레일	버스바	가정 신호	아니요
작동 고도	≤ 4000 m		

정격 데이터 IEC / EN

신호 접점	아니요	정격 전압(AC)	240 V
정격 전류 IN	6.3 A	전압 유형	AC
퓨즈 보호	6.3 A	표준 규격	IEC 61984
가정 신호	아니요	소트 회로 전류 등급 ISCCR	25 kA
통합 백업 퓨즈	예		

결선 데이터

탈피 길이	13 mm	와이어 결선 방식	PUSH IN
클램프 범위, 정격 결선	2.5 mm ²	클램프 범위, 최소	0.82 mm ²
클램프 범위, 최대	2.5 mm ²	와이어 단면, 솔리드, 최소	0.82 mm ²
와이어 단면, 솔리드, 최대	2.5 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.82 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	2.5 mm ²	컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최소	0.82 mm ²
컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최대	2.5 mm ²	결선 단면적, 꼬임, 최소	0.82 mm ²
결선 단면적, 꼬임, 최대	2.5 mm ²		

일반 데이터

보호 등급	IP00	컬러 코드	회색
-------	------	-------	----

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

전기 데이터

전압 유형 AC

분류

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

시각화 및 통신 케이블



기본 카운터, 게이트웨이, 제어 박스, 과전압 보호 장치는 미리 조립된 케이블 세트와 점대점 (point-to-point)으로 연결되거나 Y 어셈블리와 연결됩니다. 바이드룰러는 FNN 및 DIN-VDE 0603 표준을 준수하는 올바른 결선 솔루션을 제공합니다. 6kV 과전압 보호 기능을 갖춘 사전 조립된 전원 케이블이 포트폴리오를 완성합니다.

일반 주문 데이터

유형	CH-SMC-00.80-VC180	버전
주문 번호	2775880080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 핀, IP20, 600 V, KB PUR US
GTIN (EAN)	4064675329909	2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
수량	10 ST	

카운터 및 게이트웨이 케이블



기본 카운터, 게이트웨이, 제어 박스, 과전압 보호 장치는 미리 조립된 케이블 세트와 점대점 (point-to-point)으로 연결되거나 Y 어셈블리와 연결됩니다. 바이드룰러는 FNN 및 DIN-VDE 0603 표준을 준수하는 올바른 결선 솔루션을 제공합니다. 6kV 과전압 보호 기능을 갖춘 사전 조립된 전원 케이블이 포트폴리오를 완성합니다.

일반 주문 데이터

유형	CH-SMC-00.80-CG90	버전
주문 번호	2775910080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 소켓, IP20, 600 V, KB PUR
GTIN (EAN)	4064675329732	US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
수량	10 ST	

스마트 미터용 연장 케이블



기본 카운터, 게이트웨이, 제어 박스, 과전압 보호 장치는 미리 조립된 케이블 세트와 점대점 (point-to-point)으로 연결되거나 Y 어셈블리와 연결됩니다. 바이드룰러는 FNN 및 DIN-VDE 0603 표준을 준수하는 올바른 결선 솔루션을 제공합니다. 6kV 과전압 보호 기능을 갖춘 사전 조립된 전원 케이블이 포트폴리오를 완성합니다.

일반 주문 데이터

유형	CH-SMC-00.80-ECS180	버전
주문 번호	2784120080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 핀, IP20, 600 V, KB PUR US
GTIN (EAN)	4064675329718	2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
수량	10 ST	

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	CH-SMC-00.60-ECB180	버전
주문 번호	2784110060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 소켓, IP20, 600 V, KB PUR
GTIN (EAN)	4099986979093	US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m
수량	10 ST	

시각화 및 통신 케이블



기본 카운터, 게이트웨이, 제어 박스, 과전압 보호 장치는 미리 조립된 케이블 세트와 점대점 (point-to-point)으로 연결되거나 Y 어셈블리와 연결됩니다. 바이드뮬러는 FNN 및 DIN-VDE 0603 표준을 준수하는 올바른 결선 솔루션을 제공합니다. 6kV 과전압 보호 기능을 갖춘 사전 조립된 전원 케이블이 포트폴리오를 완성합니다.

일반 주문 데이터

유형	CH-SMC-00.80-OVP180	버전
주문 번호	2853620080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 핀, 소켓, IP20, 600 V, KB
GTIN (EAN)	4064675477549	PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.33 m
수량	10 ST	

스마트 미터용 연장 케이블



기본 카운터, 게이트웨이, 제어 박스, 과전압 보호 장치는 미리 조립된 케이블 세트와 점대점 (point-to-point)으로 연결되거나 Y 어셈블리와 연결됩니다. 바이드뮬러는 FNN 및 DIN-VDE 0603 표준을 준수하는 올바른 결선 솔루션을 제공합니다. 6kV 과전압 보호 기능을 갖춘 사전 조립된 전원 케이블이 포트폴리오를 완성합니다.

일반 주문 데이터

유형	CH-SMC-01.15-ECB180	버전
주문 번호	2784110115	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 소켓, IP20, 600 V, KB PUR
GTIN (EAN)	4099986979208	US 2X1.5 GY XX 6KV, 1.15 m
수량	10 ST	

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

시각화 및 통신 케이블



기본 카운터, 게이트웨이, 제어 박스, 과전압 보호 장치는 미리 조립된 케이블 세트와 점대점 (point-to-point)으로 연결되거나 Y 어셈블리와 연결됩니다. 바이드룰러는 FNN 및 DIN-VDE 0603 표준을 준수하는 올바른 결선 솔루션을 제공합니다. 6kV 과전압 보호 기능을 갖춘 사전 조립된 전원 케이블이 포트폴리오를 완성합니다.

일반 주문 데이터

유형	CH-SMC-00.60-OVP180	버전
주문 번호	2853620060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 핀, 소켓, 핀 커넥터, IP20,
GTIN (EAN)	4099986979079	600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m
수량	10 ST	

스마트 미터용 연장 케이블



기본 카운터, 게이트웨이, 제어 박스, 과전압 보호 장치는 미리 조립된 케이블 세트와 점대점 (point-to-point)으로 연결되거나 Y 어셈블리와 연결됩니다. 바이드룰러는 FNN 및 DIN-VDE 0603 표준을 준수하는 올바른 결선 솔루션을 제공합니다. 6kV 과전압 보호 기능을 갖춘 사전 조립된 전원 케이블이 포트폴리오를 완성합니다.

일반 주문 데이터

유형	CH-SMC-00.60-ECB90	버전
주문 번호	2817650060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 소켓, IP20, 600 V, KB PUR
GTIN (EAN)	4064675323051	US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m
수량	10 ST	
유형	CH-SMC-00.80-ECB90	버전
주문 번호	2817650080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 소켓, IP20, 600 V, KB PUR
GTIN (EAN)	4064675323068	US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
수량	10 ST	
유형	CH-SMC-00.95-ECB90	버전
주문 번호	2817650095	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 소켓, IP20, 600 V, KB PUR
GTIN (EAN)	4064675323075	US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.95 m
수량	10 ST	
유형	CH-SMC-01.20-ECB90	버전
주문 번호	2817650120	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 소켓, IP20, 600 V, KB PUR
GTIN (EAN)	4064675323082	US 2X1.5 GY XX 6KV, 1.2 m
수량	10 ST	


V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

케이블



기본 카운터, 게이트웨이, 제어 박스, 과전압 보호 장치는 미리 조립된 케이블 세트와 점대점 (point-to-point)으로 연결되거나 Y 어셈블리와 연결됩니다. 바이드풀러는 FNN 및 DIN-VDE 0603 표준을 준수하는 올바른 결선 솔루션을 제공합니다. 6kV 과전압 보호 기능을 갖춘 사전 조립된 전원 케이블이 포트폴리오를 완성합니다.

일반 주문 데이터

유형	CH-SMR-00.33-VC180 VPE10	버전
주문 번호	2924830033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 삽입 및 장착된
GTIN (EAN)	4099986795570	상태에서, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,33 m
수량	10 ST	
유형	CH-SMR-00.80-VC180 VPE10	버전
주문 번호	2924830080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 삽입 및 장착된
GTIN (EAN)	4099986795587	상태에서, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,8 m
수량	10 ST	
유형	CH-SMR-00.33-CG90 VPE10	버전
주문 번호	2924780033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 삽입 및 장착된
GTIN (EAN)	4099986795594	상태에서, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,33 m
수량	10 ST	
유형	CH-SMR-00.80-CG90 VPE10	버전
주문 번호	2924780080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 삽입 및 장착된
GTIN (EAN)	4099986795600	상태에서, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,8 m
수량	10 ST	
유형	CH-SMR-00.33-ECS180 VPE...	버전
주문 번호	2924850033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 삽입 및 장착된
GTIN (EAN)	4099986795723	상태에서, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,33 m
수량	10 ST	
유형	CH-SMR-00.80-ECS180 VPE...	버전
주문 번호	2924850080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 삽입 및 장착된
GTIN (EAN)	4099986795730	상태에서, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,8 m
수량	10 ST	
유형	CH-SMR-00.33-ECB180 VPE...	버전
주문 번호	2924870033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 삽입 및 장착된
GTIN (EAN)	4099986795655	상태에서, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,33 m
수량	10 ST	
유형	CH-SMR-00.80-ECB180 VPE...	버전
주문 번호	2924870080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 삽입 및 장착된
GTIN (EAN)	4099986795662	상태에서, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,8 m
수량	10 ST	
유형	CH-SMR-00.33-ECB90 VPE10	버전
주문 번호	2924890033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 삽입 및 장착된
GTIN (EAN)	4099986795679	상태에서, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,33 m
수량	10 ST	
유형	CH-SMR-00.60-ECB90 VPE10	버전
주문 번호	2924890060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 삽입 및 장착된
GTIN (EAN)	4099986795686	상태에서, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,6 m
수량	10 ST	

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	CH-SMR-00.80-ECB90 VPE10	버전
주문 번호	2924890080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 삽입 및 장착된
GTIN (EAN)	4099986795693	상태에서, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,8 m
수량	10 ST	
유형	CH-SMR-00.95-ECB90 VPE10	버전
주문 번호	2924890095	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 삽입 및 장착된
GTIN (EAN)	4099986795709	상태에서, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,95 m
수량	10 ST	
유형	CH-SMR-01.20-ECB90 VPE10	버전
주문 번호	2924890120	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 삽입 및 장착된
GTIN (EAN)	4099986795716	상태에서, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1,2 m
수량	10 ST	
유형	CH-SMR-00.33-VCC180 VPE...	버전
주문 번호	2924970033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 삽입 및 장착된
GTIN (EAN)	4099986795624	상태에서, 300 V, Li9YH 1 x 0,75,
수량	10 ST	
유형	CH-SMR-00.33-YCC90 VPE10	버전
주문 번호	2924960033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 삽입 및 장착된
GTIN (EAN)	4099986795617	상태에서, 300 V, Li9YH 1 x 0,75,
수량	10 ST	
유형	CH-SMR-00.60-OVP180 VPE...	버전
주문 번호	2924810060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 삽입 및 장착된
GTIN (EAN)	4099986993440	상태에서, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,6 m
수량	10 ST	
유형	CH-SMR-00.80-OVP180 VPE...	버전
주문 번호	2924810080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 삽입 및 장착된
GTIN (EAN)	4099986993457	상태에서, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,8 m
수량	10 ST	
유형	CH-SMR-01.15-OVP180 VPE...	버전
주문 번호	2924810115	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 삽입 및 장착된
GTIN (EAN)	4099986993464	상태에서, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1,15 m
수량	10 ST	
유형	CH-SMR-00.60-OVP90 VPE10	버전
주문 번호	2924820060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 삽입 및 장착된
GTIN (EAN)	4099986993471	상태에서, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,6 m
수량	10 ST	
유형	CH-SMR-00.80-OVP90 VPE10	버전
주문 번호	2924820080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 삽입 및 장착된
GTIN (EAN)	4099986993488	상태에서, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,8 m
수량	10 ST	
유형	CH-SMR-01.15-OVP90 VPE10	버전
주문 번호	2924820115	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 삽입 및 장착된
GTIN (EAN)	4099986993495	상태에서, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1,15 m
수량	10 ST	