

일반 주문 데이터

주문 번호	3042010000
유형	UC20-EM-CAN
GTIN (EAN)	4099987013369
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	40.5 mm	깊이 (인치)	1.5945 inch
높이	66.5 mm	높이 (인치)	2.6181 inch
너비	18.5 mm	폭 (인치)	0.7283 inch
순중량	0 g		

결선 데이터

와이어 단면적, 솔리드, 최대(AWG)	AWG 20	와이어 단면적, 솔리드, 최소(AWG)	AWG 16
결선 유형	PUSH IN	와이어 단면, 솔리드, 최대	1.5 mm ²
와이어 단면, 솔리드, 최소	0.14 mm ²		

시스템 데이터

인터페이스	CAN-FD, CAN	갈바닉 절연	500 V DC
결선 유형	PUSH IN		

전원 공급

공급 전압	UC20을 통한 5 V DC $\pm 4\%$	I의 전류 소비량시스템, 유형	<200 mA
-------	---------------------------	------------------	---------

중요 참고 사항

제품 정보	The matching end brackets are included with the control.
-------	--

분류

ETIM 8.0	EC001423	ETIM 9.0	EC001423
ETIM 10.0	EC001423	ECLASS 14.0	27-24-22-08
ECLASS 15.0	27-24-22-08		

엑세서리

BLF 3.50/180LR



좁은 공간에서의 효율적 결선 - 플러그인 결선 레벨로 스프링 결선(PUSH IN)이 채용된 암형 헤더, 3.50 mm 피치의 수형 헤더와 함께 사용.

일반 주문 데이터

유형	BLF 3.50/08/180LR SN OR...	버전
주문 번호	2459740000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 3.50 mm, 극 수: 8, 180°,
GTIN (EAN)	4050118475159	액추에이터 탑재 PUSH IN, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 1.5 mm²,
수량	48 ST	박스