

CUBESERIES CRI의 소켓용 크로스 커넥션.

- 전위 코딩용 적색 및 청색 색상 표시된 플라스틱 버전

PUSH IN 소켓용 버전:

- 코일의 A1 및 A2에 대한 8핀 크로스 커넥션
- 이웃한 소켓에 연결할 수 있는 2핀 점퍼
- 하나의 소켓 내에서 출력 채널에 연결할 수 있는 2핀 점퍼

나사 소켓용 버전:

- 이웃한 잭에 연결할 수 있는 8핀 크로스 커넥션

일반 주문 데이터

버전	CUBESERIES, 점프바
주문 번호	3052620000
유형	CXI CCS 8P GY
GTIN (EAN)	4099987022446
수량	2 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	13.8 mm	깊이 (인치)	0.5433 inch
높이	11.3 mm	높이 (인치)	0.4449 inch
너비	111.3 mm	폭 (인치)	4.3819 inch
순중량	7.5 g		

온도

보관 온도	-40 °C...85 °C	주변 온도	-40 °C...70 °C
작동 온도			

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

점프바 데이터

정격 전류	10 A	절연	Yes
접촉 보호	예	컬러 코드	회색
극 수	8	피치(mm)(P)	15.00 mm
버전	길이에 맞춰 절단 가능		

정격 데이터 UL

정격 전류(UL)	10 A
-----------	------

일반 데이터

버전	길이에 맞춰 절단 가능	컬러 코드	회색
----	--------------	-------	----


결선 데이터

피치(mm)(P)	15.00 mm
-----------	----------

분류

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

사용 예



Miscellaneous

Type code CUBESERIES accessories versions

