


## CXX RC 52



그림과 유사

### 일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | CUBESERIES, RC 요소, 정격 제어 전압: 24~60 V UC, 플러그인 결선 |
| 주문 번호      | <a href="#">3053390000</a>                       |
| 유형         | CXX RC 52  |
| GTIN (EAN) | 4099987023177                                    |
| 수량         | 20 items   |

기술 데이터

승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 23 mm   | 깊이 (인치) | 0.9055 inch |
| 높이  | 9.2 mm  | 높이 (인치) | 0.3622 inch |
| 너비  | 12.8 mm | 폭 (인치)  | 0.5039 inch |
| 순중량 | 2 g     |         |             |

온도

|       |                |       |                |
|-------|----------------|-------|----------------|
| 보관 온도 | -40 °C...85 °C | 주변 온도 | -40 °C...70 °C |
| 작동 온도 |                |       |                |

환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

제어 측

|          |              |        |     |
|----------|--------------|--------|-----|
| 정격 제어 전압 | 24...60 V UC | 상태 표시기 | 아니요 |
| 보호 회로    | RC 요소        |        |     |

일반 데이터

|                  |             |     |
|------------------|-------------|-----|
| 컬러 코드            | 검정          |     |
| UL94 가연성 등급 구성요소 | 구성요소        | 하우징 |
|                  | UL94 가연성 등급 | V-2 |

결선 데이터

|           |         |
|-----------|---------|
| 와이어 결선 방식 | 플러그인 결선 |
|-----------|---------|

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |             |             |

Connection diagram



Dimensional drawing



Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

