



그림과 유사

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | CUBESERIES, LED 모듈, 정격 제어 전압: 110~230 V UC, 플러그인 결선 |
| 주문 번호 | 3053460000 |
| 유형 | CXX L 63G |
| GTIN (EAN) | 4099987023245 |
| 수량 | 20 items |

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 25.7 mm | 깊이 (인치) | 1.0118 inch |
| 높이 | 9.2 mm | 높이 (인치) | 0.3622 inch |
| 너비 | 12.8 mm | 폭 (인치) | 0.5039 inch |
| 순중량 | 2 g | | |

온도

| | | | |
|-------|----------------|-------|----------------|
| 보관 온도 | -40 °C...85 °C | 주변 온도 | -40 °C...70 °C |
| 작동 온도 | | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

제어 측

| | | | |
|----------|----------------|----------|--------|
| 정격 제어 전압 | 110...230 V UC | 정격 전류 AC | 4.3 mA |
| 정격 전류 DC | 4.3 mA | 상태 표시기 | 녹색 LED |

일반 데이터

| | | |
|------------------|---------------------|------------|
| 컬러 코드 | 검정 | |
| UL94 가연성 등급 구성요소 | 구성요소 UL94 가연성 등급 | 하우징 V-2 |


결선 데이터

와이어 결선 방식 플러그인 결선


분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002586 | ETIM 9.0 | EC002586 |
| ETIM 10.0 | EC002586 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 | | |

Connection diagram



Dimensional drawing



Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

