



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

일반 주문 데이터

버전	CUBESERIES, 보호 바리스터, 정격 제어 전압: 220240 V AC, 플러그인 결선	
주문 번호	3053490000	
 유형	CXX V 73	
GTIN (EAN)	4099987023276	
수량	20 items	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이	23 mm	깊이 (인치)	O OOFF in all
효이 높이	9.2 mm	 높이 (인치)	0.9055 inch 0.3622 inch
<u> </u>	12.8 mm	폭 (인치) 폭 (인치)	0.5022 inch
<u> </u>	2 g	그 (근지)	0.3033 IIICII
^노			
<u></u>			
보관 온도	-40 °C85 °C	주변 온도	-40 °C70 °C
 작동 온도		· 	
환경 제품 규정 준수			
D LIO 조스 사태	조스 에이 민조네		
RoHS 준수 상태 REACH SVHC	준수, 예외 미존재 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
NEACH SVHC	U. I WT% 이상의 SVHC 없음		
제어 측			
정격 제어 전압	220240 V AC	상태 표시기	없음
요ㅋ 세이 년립 보호 회로	바리스터	841 4471	<u> </u>
<u> </u>	-1-11		
글만 데이디			
컬러 코드	검정		
UL94 가연성 등급 구성요소	구성요소	하우징	
	UL94 가연성 등급	V-2	
결선 데이터			
	프리크이경사		
와이어 결선 방식	플러그인 결선		
분류			
ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-10-10
ECLASS 10.0	27-37-10-10	ECLASS 11.0	27-37-16-92
ECLASS 12.0	27-37-16-92	ECLASS 13.0	27-37-16-92
ECLASS 14.0	27-37-16-92	ECLASS 15.0	27-37-16-92

카탈로그 상태 / 도면 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com



Connection diagram



Dimensional drawing







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

