

THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

주문 번호	3062890000
유형	THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS
GTIN (EAN)	4099987049283
수량	2750 items

THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	0.07 mm	깊이 (인치)	0.0028 inch
높이	25.4 mm	높이 (인치)	1 inch
너비	57.2 mm	폭 (인치)	2.252 inch
순중량	0.32 g		

일반 데이터

인쇄 유형	검은색	너비	57.2 mm
UL 94 가연성 등급	V-0	작동 온도 범위, 최대	80 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	컬러 코드	흰색
할로겐	예	기본 재질	비닐 필름
인쇄 문자	없음	라벨링 필드의 크기	19.1 x 25.4 mm
롤당 수	2750		

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐 예

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		