

MOPL K31 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 분야의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS15
- 장착 플레이트
- 경첩
- 벽면 장착 홀더

바이드물러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트, 높이: 67 mm, 너비: 164 mm, 길이: 2 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 용융아연도금, 은색 |
| 주문 번호 | 3073040000 |
| 유형 | MOPL K31 STAHL |
| GTIN (EAN) | 4008190857974 |
| 수량 | 1 items |

MOPL K31 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-------------|---------|-------------|-------------|
| 깊이 | 2 mm | 깊이 (인치) | 0.0787 inch |
| 높이 | 67 mm | 높이 (인치) | 2.6378 inch |
| 너비 | 164 mm | 폭 (인치) | 6.4567 inch |
| 마운팅 치수 - 높이 | 33.5 mm | 마운팅 치수 - 너비 | 156 mm |
| 순중량 | 150 g | | |

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

액세서리에 대한 일반 정보

| | | | |
|-------------|--------|-------------|---------------|
| 재질 두께 | 2 mm | 장착물 유형 | 스크류 |
| 표면 마감 | 용융아연도금 | 기본 재질 | 시트 스틸, 용융아연도금 |
| 마운팅 치수 - 너비 | 156 mm | 마운팅 치수 - 높이 | 33.5 mm |

일반 정보

| | | | |
|-------|--------|--------|---------------|
| 재질 두께 | 2 mm | 장착물 유형 | 스크류 |
| 표면 마감 | 용융아연도금 | 기본 재질 | 시트 스틸, 용융아연도금 |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |

MOPL K31 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

TS 15



Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 분야의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS15
- 장착 플레이트
- 경첩
- 벽면 장착 홀더

바이드물러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | TS15X5 ST K31 | 버전 | |
| 주문 번호 | 8000003887 | 장착 레일, TS 15, 너비: 164 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 전기 아연 도금 및 | |
| GTIN (EAN) | 4050118652529 | 보호막 처리 | |
| 수량 | 20 ST | | |

깊이 7.5mm



Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 분야의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS15
- 장착 플레이트
- 경첩
- 벽면 장착 홀더

바이드물러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | TS35X7.5 ST K31 | 버전 | |
| 주문 번호 | 8000003898 | 장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 164 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 전기 | |
| GTIN (EAN) | 4050118652604 | 아연 도금 및 보호막 처리 | |
| 수량 | 20 ST | | |