


DG CABTITE 20X20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



지능형 케이블 연결 솔루션을 사용하면 귀중한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
 FieldPower® 모듈식 시스템에는 모든 케이블 작업에 대한 올바른 솔루션이 포함되어 있습니다.
 사전 조립된 케이블 사용을 위한 접이식 실링
 M16 및 M20 연결 스퀘드와 함께 사용 가능한 실링 작동 및 신호 장치를 실에 통합 가능

일반 주문 데이터

| | |
|------------|-------------------------------------------------|
| 버전 | Field Power® 실링 인서트, 실, IP54, 해당 인클로저 포함, aEPDM |
| 주문 번호 | 3082240000 |
| 유형 | DG CABTITE 20X20 PT6 |
| GTIN (EAN) | 4099987092579 |
| 수량 | 10 items |

DG CABTITE 20X20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 18 mm | 깊이 (인치) | 0.7087 inch |
| 높이 | 33.8 mm | 높이 (인치) | 1.3307 inch |
| 너비 | 46.7 mm | 폭 (인치) | 1.8386 inch |
| 순중량 | 21.8 g | | |

온도

보관 온도: -40 °C...85 °C 작동 온도: -40 °C...85 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

| | | | |
|--------------|--------------------|--------------|-----|
| 기본 재질 | aEPDM | 실리콘 | 아니요 |
| 컬러 코드 | 검정 | 설계 | 실 |
| 보호 등급 | IP54, 해당 인클로저 포함 | UL 94 가연성 등급 | HB |
| 장착 위치, 설치 알림 | FieldPower®의 실링 슬롯 | | |

중요 참고 사항

제품 정보: Cabtite 실링 요소 20x20mm와 함께 사용해야 함

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002624 | ETIM 9.0 | EC002624 |
| ETIM 10.0 | EC002624 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 | | |



DG CABTITE 20X20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

SE 소형 20x20mm 회색



Cabtite는 케이블 직경에 구애받지 않고 언제나 적합한 실 인서트를 제공합니다. 실링 요소는 원뿔 형태로 되어 있어 기존에 배치되어 있는 스냅인 방식을 그리드 인레이를 안에서 밖으로 쉽게 밀어낼 수 있습니다. 중간 공간을 확실하게 밀봉해 주고 DIN EN 62444에 따라 스트레인 해소 기능을 제공합니다. 실 인서트는 프레임과 함께 IP 66 등급의 보호를 제공합니다. 웨이브 절삭 가공된 슬롯형 디자인으로 인해 선조립 케이블에 특히 적합합니다.

- 블랙 실 인서트는 특히 높은 작동 온도 용도로 설계되었으며 화재 안전 등급 UL 94 HB를 제공합니다.
- 그레이 실링 요소는 화재 안전 등급 UL 94 V0 적합 제품으로 철도 산업 요건을 충족합니다.
- 여러 개의 인서트를 사용하여 2개 이상의 케이블은 물론 특수 케이블이 실링 요소를 관통하게 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형 | CABTITE BSE SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2583350000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118615609 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 1.5 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2583370000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616736 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 1.5-2 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2583360000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616163 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 1/ASI SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2584810000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616118 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 10-11 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2584610000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118617009 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 11-12 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2584600000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118617139 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 12-13 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2584590000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118615746 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 13-14 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2584570000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616132 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 14-15 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2584560000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616149 | |
| 수량 | 10 ST | |

DG CABTITE 20X20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형 | CABTITE SE 15-16 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2584550000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616156 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 2 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2583390000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616477 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 2-3 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2583380000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616729 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 2/4-5 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2584900000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616767 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 2/5-6 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2584890000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616781 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 2/6.5 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2584880000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118615531 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 2/7 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2584830000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616750 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 2/8 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2584820000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616125 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 2/ASI SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2584800000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118617016 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 3 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2583410000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP54, IP65, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616507 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 3-4 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2583400000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616958 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 4-5 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2583440000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616743 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 4/2-3 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2584870000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616804 | |
| 수량 | 10 ST | |

DG CABTITE 20X20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

엑세서리

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형 | CABTITE SE 4/3-4 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2584860000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616774 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 4/4-5 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2584840000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616798 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 4/4.5 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2584850000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616224 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 6-7 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2583460000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616668 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 7-8 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2584660000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616385 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 8-9 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2584650000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616187 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | CABTITE SE 9-10 SML GY | 버전 |
| 주문 번호 | 2584630000 | 실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616996 | |
| 수량 | 10 ST | |