


DG CABTITE 20X20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



지능형 케이블 연결 솔루션을 사용하면 귀중한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
 FieldPower® 모듈식 시스템에는 모든 케이블 작업에 대한 올바른 솔루션이 포함되어 있습니다.
 사전 조립된 케이블 사용을 위한 접이식 실링
 M16 및 M20 연결 스레드와 함께 사용 가능한 실링 작동
 및 신호 장치를 씰에 통합 가능

일반 주문 데이터

버전	Field Power® 실링 인서트, 실, IP54, 해당 인클로저 포함, aEPDM
주문 번호	3082240000
유형	DG CABTITE 20X20 PT6
GTIN (EAN)	4099987092579
수량	10 items

DG CABTITE 20X20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	18 mm	깊이 (인치)	0.7087 inch
높이	33.8 mm	높이 (인치)	1.3307 inch
너비	46.7 mm	폭 (인치)	1.8386 inch
순중량	21.8 g		

온도

보관 온도	-40 °C...85 °C	작동 온도	-40 °C...85 °C
-------	----------------	-------	----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

기본 재질	aEPDM	실리콘	아니요
컬러 코드	검정	설계	실
보호 등급	IP54, 해당 인클로저 포함	UL 94 가연성 등급	HB
장착 위치, 설치 알림	FieldPower®의 실링 슬롯		

중요 참고 사항

제품 정보	Cabtite 실링 요소 20x20mm와 함께 사용해야 함
-------	----------------------------------

분류

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

DG CABTITE 20X20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



DG CABTITE 20X20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

SE 소형 20x20mm 회색



Cabtite는 케이블 직경에 구애받지 않고 언제나 적합한 실 인서트를 제공합니다.

씰링 요소는 원뿔 형태로 되어 있어 기존에 배치되어 있는 스냅인 방식을 그리드 인레이를 안에서 밖으로 쉽게 밀어낼 수 있습니다. 중간 공간을 확실하게 밀봉해 주고 DIN EN 62444에 따라 스트레인 해소 기능을 제공합니다. 씰 인서트는 프레임과 함께 IP 66 등급의 보호를 제공합니다. 웨이브 절삭 가공된 슬롯형 디자인으로 인해 선조립 케이블에 특히 적합합니다.

- 블랙 씰 인서트는 특히 높은 작동 온도로 설계되었으며 화재 안전 등급 UL 94 HB를 제공합니다.
- 그레이 씰링 요소는 화재 안전 등급 UL 94 VO 적합 제품으로 철도 산업 요건을 충족합니다.
- 여러 개의 인서트를 사용하여 2개 이상의 케이블은 물론 특수 케이블이 씰링 요소를 관통하게 할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	CABTITE BSE SML GY	버전
주문 번호	2583350000	씰링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118615609	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 1.5 SML GY	버전
주문 번호	2583370000	씰링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118616736	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 1.5-2 SML GY	버전
주문 번호	2583360000	씰링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118616163	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 1/ASI SML GY	버전
주문 번호	2584810000	씰링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118616118	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 10-11 SML GY	버전
주문 번호	2584610000	씰링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118617009	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 11-12 SML GY	버전
주문 번호	2584600000	씰링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118617139	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 12-13 SML GY	버전
주문 번호	2584590000	씰링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118615746	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 13-14 SML GY	버전
주문 번호	2584570000	씰링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118616132	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 14-15 SML GY	버전
주문 번호	2584560000	씰링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118616149	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	

DG CABTITE 20X20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
액세서리

유형	CABTITE SE 15-16 SML GY	버전
주문 번호	2584550000	실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118616156	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 2 SML GY	버전
주문 번호	2583390000	실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118616477	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 2-3 SML GY	버전
주문 번호	2583380000	실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118616729	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 2/4-5 SML GY	버전
주문 번호	2584900000	실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118616767	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 2/5-6 SML GY	버전
주문 번호	2584890000	실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118616781	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 2/6.5 SML GY	버전
주문 번호	2584880000	실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118615531	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 2/7 SML GY	버전
주문 번호	2584830000	실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118616750	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 2/8 SML GY	버전
주문 번호	2584820000	실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118616125	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 2/ASI SML GY	버전
주문 번호	2584800000	실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118617016	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 3 SML GY	버전
주문 번호	2583410000	실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118616507	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP54, IP65, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 3-4 SML GY	버전
주문 번호	2583400000	실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118616958	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 4-5 SML GY	버전
주문 번호	2583440000	실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118616743	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 4/2-3 SML GY	버전
주문 번호	2584870000	실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118616804	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	

DG CABTITE 20X20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
액세서리

유형	CABTITE SE 4/3-4 SML GY	버전
주문 번호	2584860000	실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118616774	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 4/4-5 SML GY	버전
주문 번호	2584840000	실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118616798	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 4/4.5 SML GY	버전
주문 번호	2584850000	실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118616224	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 6-7 SML GY	버전
주문 번호	2583460000	실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118616668	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 7-8 SML GY	버전
주문 번호	2584660000	실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118616385	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 8-9 SML GY	버전
주문 번호	2584650000	실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118616187	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	
유형	CABTITE SE 9-10 SML GY	버전
주문 번호	2584630000	실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3
GTIN (EAN)	4050118616996	mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
수량	10 ST	