

## HDC MMBIT 8 FC M



### 연질

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | 데이터 모듈, 48 V, 10 A, Cat. 5e, 극 수: 8, 크립프 결선, 암형(Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1 |
| 주문 번호      | <a href="#">3092830000</a>                                                 |
| 유형         | HDC MMBIT 8 FC M                                                           |
| GTIN (EAN) | 4099987109864                                                              |
| 수량         | 1 items                                                                    |

기술 데이터

승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 높이  | 51.5 mm | 높이 (인치) | 2.0276 inch |
| 너비  | 33.8 mm | 폭 (인치)  | 1.3307 inch |
| 길이  | 14.6 mm | 길이 (인치) | 0.5748 inch |
| 순중량 | 30.4 g  |         |             |

온도

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 한계 온도 | -40 °C ... 125 °C |
|-------|-------------------|

환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

버전

|                 |                      |           |                     |
|-----------------|----------------------|-----------|---------------------|
| 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 26               | 결선 유형     | 크림프 결선              |
| 결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 16               | 전선 굵기, 최대 | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 전선 굵기, 최소       | 0.14 mm <sup>2</sup> |           |                     |

일반 데이터


|                         |            |                     |         |
|-------------------------|------------|---------------------|---------|
| 극 수                     | 8          | UL 94 가연성 등급        | V-0     |
| 범주                      | Cat. 5e    | 플러그 주기              | ≥ 500   |
| 유형                      | 암형(Female) | 서지 전압 범주            | III     |
| 오염 심각도                  | 3          | 기본 재질               | 폴리카보네이트 |
| 시리즈                     | ModuPlug   | 정격 전압(DIN EN 61984) | 48 V    |
| 정격 임펄스 전압(DIN EN 61984) | 0.8 kV     | 정격 전압(DIN EN 61984) | 10 A    |
| 필요한 플러그인 슬롯 개수          | 1          |                     |         |

전원 접점

|                       |             |                      |
|-----------------------|-------------|----------------------|
| 조임 토크, 케이블 직경에 따른 최댓값 | 컨덕터 굵기, 최소  | 0.14 mm <sup>2</sup> |
|                       | 컨덕터 단면적, 최대 | 1.5 mm <sup>2</sup>  |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000438    | ETIM 9.0    | EC000438    |
| ETIM 10.0   | EC000438    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-18 |             |             |



### 액세서리

#### 크림프 접점 HD



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 유형         | HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG     | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1651570000</a> | 사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 |
| GTIN (EAN) | 4008190400248              | 굽기, 최대: 0.37, 회전됨, 구리 합금                             |
| 수량         | 100 ST                     |                                                      |
| 유형         | HDC-C-HD-BM0.14-0.37AU     | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1651670000</a> | 사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 |
| GTIN (EAN) | 4008190400347              | 굽기, 최대: 0.37, 회전됨, 구리 합금                             |
| 수량         | 100 ST                     |                                                      |
| 유형         | HDC-C-HD-BM0.5AG           | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1651580000</a> | 사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 |
| GTIN (EAN) | 4008190400255              | 굽기, 최대: 0.5, 회전됨, 구리 합금                              |
| 수량         | 100 ST                     |                                                      |
| 유형         | HDC-C-HD-BM0.5AU           | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1651680000</a> | 사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 |
| GTIN (EAN) | 4008190400354              | 굽기, 최대: 0.5, 회전됨, 구리 합금                              |
| 수량         | 100 ST                     |                                                      |
| 유형         | HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG     | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1601760000</a> | 사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 |
| GTIN (EAN) | 4008190158354              | 굽기, 최대: 1, 회전됨, 구리 합금                                |
| 수량         | 100 ST                     |                                                      |
| 유형         | HDC-C-HD-BM0.75-1.00AU     | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1651690000</a> | 사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 |
| GTIN (EAN) | 4008190400361              | 굽기, 최대: 1, 회전됨, 구리 합금                                |
| 수량         | 100 ST                     |                                                      |
| 유형         | HDC-C-HD-BM1.5AG           | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1651600000</a> | 사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 |
| GTIN (EAN) | 4008190400279              | 굽기, 최대: 1.5, 회전됨, 구리 합금                              |
| 수량         | 100 ST                     |                                                      |
| 유형         | HDC-C-HD-BM1.5AU           | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1651700000</a> | 사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 |
| GTIN (EAN) | 4008190400378              | 굽기, 최대: 1.5, 회전됨, 구리 합금                              |
| 수량         | 100 ST                     |                                                      |
| 유형         | HDC-C-HD-BM2.5AG           | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1651610000</a> | 사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 |
| GTIN (EAN) | 4008190400286              | 굽기, 최대: 2.5, 회전됨, 구리 합금                              |
| 수량         | 100 ST                     |                                                      |
| 유형         | HDC-C-HD-BM2.5AU           | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1651710000</a> | 사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 |
| GTIN (EAN) | 4008190400385              | 굽기, 최대: 2.5, 회전됨, 구리 합금                              |
| 수량         | 100 ST                     |                                                      |