

HDC MMBIT 8 MC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**연질**

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 데이터 모듈, 48 V, 10 A, Cat. 5e, 극 수: 8, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1 |
| 주문 번호 | 3092990000 |
| 유형 | HDC MMBIT 8 MC M SH |
| GTIN (EAN) | 4099987109949 |
| 수량 | 1 items |

HDC MMBIT 8 MC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

| | |
|------|----|
| RoHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 높이 | 53.7 mm | 높이 (인치) | 2.1142 inch |
| 너비 | 33.8 mm | 폭 (인치) | 1.3307 inch |
| 길이 | 14.6 mm | 길이 (인치) | 0.5748 inch |
| 순중량 | 30.4 g | | |

온도

| | |
|-------|-------------------|
| 한계 온도 | -40 °C ... 125 °C |
|-------|-------------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

버전

| | | | |
|-----------------|----------------------|-----------|---------------------|
| 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 26 | 결선 유형 | 크림프 결선 |
| 결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 16 | 전선 굽기, 최대 | 1.5 mm ² |
| 전선 굽기, 최소 | 0.14 mm ² | | |

일반 데이터

| | | | |
|-------------------------|----------|---------------------|---------|
| 극 수 | 8 | UL 94 가연성 등급 | V-0 |
| 범주 | Cat. 5e | 플러그 주기 | ≥ 500 |
| 유형 | 수형 | 서지 전압 범주 | III |
| 오염 심각도 | 3 | 기본 재질 | 폴리카보네이트 |
| 시리즈 | ModuPlug | 정격 전압(DIN EN 61984) | 48 V |
| 정격 임펄스 전압(DIN EN 61984) | 0.8 kV | 정격 전압(DIN EN 61984) | 10 A |
| 필요한 플러그인 슬롯 개수 | 1 | | |

전원 접점

| | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|
| 조임 토크, 케이블 직경에 따른 최댓값 | 컨덕터 굽기, 최소 | 0.14 mm ² |
| | 컨덕터 단면적, 최대 | 1.5 mm ² |


분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-18 | | |

HDC MMBIT 8 MC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

HDC MMBIT 8 MC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**크림프 접점 HD**

크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG | 버전 |
| 주문 번호 | 1651520000 | 사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기, |
| GTIN (EAN) | 4008190400194 | 최대: 0.37, 회전됨, 구리 합금 |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | HDC-C-HD-SM0.14-0.37AU | 버전 |
| 주문 번호 | 1651620000 | 사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기, |
| GTIN (EAN) | 4008190400293 | 최대: 0.37, 회전됨, 구리 합금 |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | HDC-C-HD-SM0.5AG | 버전 |
| 주문 번호 | 1651530000 | 사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기, |
| GTIN (EAN) | 4008190400200 | 최대: 0.5, 회전됨, 구리 합금 |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | HDC-C-HD-SM0.5AU | 버전 |
| 주문 번호 | 1651630000 | 사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기, |
| GTIN (EAN) | 4008190400309 | 최대: 0.5, 회전됨, 구리 합금 |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG | 버전 |
| 주문 번호 | 1601750000 | 사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기, |
| GTIN (EAN) | 4008190134280 | 최대: 1, 회전됨, 구리 합금 |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | HDC-C-HD-SM0.75-1.00AU | 버전 |
| 주문 번호 | 1651640000 | 사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기, |
| GTIN (EAN) | 4008190400316 | 최대: 1, 회전됨, 구리 합금 |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | HDC-C-HD-SM1.5AG | 버전 |
| 주문 번호 | 1651550000 | 사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기, |
| GTIN (EAN) | 4008190400224 | 최대: 1.5, 회전됨, 구리 합금 |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | HDC-C-HD-SM1.5AU | 버전 |
| 주문 번호 | 1651650000 | 사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기, |
| GTIN (EAN) | 4008190400323 | 최대: 1.5, 회전됨, 구리 합금 |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | HDC-C-HD-SM2.5AG | 버전 |
| 주문 번호 | 1651560000 | 사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기, |
| GTIN (EAN) | 4008190400231 | 최대: 2.5, 회전됨, 구리 합금 |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | HDC-C-HD-SM2.5AU | 버전 |
| 주문 번호 | 1651660000 | 사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기, |
| GTIN (EAN) | 4008190400330 | 최대: 2.5, 회전됨, 구리 합금 |
| 수량 | 100 ST | |