

**HDC MMBIT 8 MC M SH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



**연질**

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

**일반 주문 데이터**

버전	데이터 모듈, 48 V, 10 A, Cat. 5e, 극 수: 8, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
주문 번호	<a href="#">3092990000</a>
유형	HDC MMBIT 8 MC M SH
GTIN (EAN)	4099987109949
수량	1 items

HDC MMBIT 8 MC M SH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

높이	53.7 mm	높이 (인치)	2.1142 inch
너비	33.8 mm	폭 (인치)	1.3307 inch
길이	14.6 mm	길이 (인치)	0.5748 inch
순중량	30.4 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

버전

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 26	결선 유형	크림프 결선
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 16	전선 굵기, 최대	1.5 mm <sup>2</sup>
전선 굵기, 최소	0.14 mm <sup>2</sup>		

일반 데이터

극 수	8	UL 94 가연성 등급	V-0
범주	Cat. 5e	플러그 주기	≥ 500
유형	수형	서지 전압 범주	III
오염 심각도	3	기본 재질	폴리카보네이트
시리즈	ModuPlug	정격 전압(DIN EN 61984)	48 V
정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	0.8 kV	정격 전압(DIN EN 61984)	10 A
필요한 플러그인 슬롯 개수	1		

전원 접점

조임 토크, 케이블 직경에 따른 최댓값	컨덕터 굵기, 최소	0.14 mm <sup>2</sup>
	컨덕터 단면적, 최대	1.5 mm <sup>2</sup>

분류


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MMBIT 8 MC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



HDC MMBIT 8 MC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

크림프 접점 HD



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG	버전
주문 번호	<a href="#">1651520000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기, 최대: 0.37, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190400194	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM0.14-0.37AU	버전
주문 번호	<a href="#">1651620000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기, 최대: 0.37, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190400293	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM0.5AG	버전
주문 번호	<a href="#">1651530000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기, 최대: 0.5, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190400200	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM0.5AU	버전
주문 번호	<a href="#">1651630000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기, 최대: 0.5, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190400309	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG	버전
주문 번호	<a href="#">1601750000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기, 최대: 1, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190134280	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AU	버전
주문 번호	<a href="#">1651640000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기, 최대: 1, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190400316	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM1.5AG	버전
주문 번호	<a href="#">1651550000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기, 최대: 1.5, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190400224	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM1.5AU	버전
주문 번호	<a href="#">1651650000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기, 최대: 1.5, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190400323	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM2.5AG	버전
주문 번호	<a href="#">1651560000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기, 최대: 2.5, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190400231	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-SM2.5AU	버전
주문 번호	<a href="#">1651660000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 수형, 전선 굵기, 최대: 2.5, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190400330	
수량	100 ST	