



2개의 4-Core 서비스를 위해 하나의 8-Core 설치 케이블을 사용할 수 있는 어댑터가 필요한 경우라면 바이드물러 케이블 분할기 모듈이 적합한 선택입니다.

특징:

- IP 20
- Cat.5
- 폭이 좁기 때문에 패치 패널에 나란히 장착 가능

### 일반 주문 데이터

버전	Cable splitter module, IP20
주문 번호	<a href="#">3095680000</a>
유형	IE-AD-3RJ12-1:1
GTIN (EAN)	4099987117050
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 37 g

온도

보관 온도 작동 온도 -40 °C...85 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

결선 1	RJ12	결선 2	RJ12
컬러 코드	검정	하우징 기본 재질	PBT, UL 94: V-0
접점 표면	금 도금 니켈	차폐	비차폐
보호 등급	IP20	플러그 주기	750

전기 속성

절연 저항 1000 MΩ at 500 V DC 공칭 전압 125 V

일반 표준

커넥터 표준 TIA-1096-A

분류

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

도면

