

AC SB M 125A 4POL CG 06KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**일반 주문 데이터**

버전	태양광 발전, 스위치, 스위치 디스커넥터, 600 V AC, 125 A, 4 폴, 수동 스위치
주문 번호	3103180000
유형	AC SB M 125A 4POL CG 06KV
GTIN (EAN)	4099987148382
수량	1 items

AC SB M 125A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

깊이	142 mm	깊이 (인치)	5.5905 inch
높이	320 mm	높이 (인치)	12.5984 inch
너비	205 mm	폭 (인치)	8.0709 inch
순중량	1773 g		

온도

주변 온도 -25 °C...55 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

보호 등급 IP65

부하 차단 스위치

전압 유형	AC	공칭 전압	415 V
정격 전류	125 A	NC 접점의 접점 수	0
정격 주 활성 부하-차단전류	125 A	결선 유형	텐션 클램프 결선
정격 단락 전류	2.1 kA	정격 피크 내전류	2.5 kA
기계적 내구성 등급	M2 (10000)	No 접점의 접점 수	4

분류

ETIM 8.0	EC000216	ETIM 9.0	EC004830
ETIM 10.0	EC004830	ECLASS 14.0	27-07-02-03
ECLASS 15.0	27-07-02-03		

입찰 사양 시트

긴 사양	Load break Switch in polyester housing. Suitable for disconnection on the AC side. Number of poles: 4 Rated operational current (Ie) (Ie): - according to IEC (AC-21): 125 A Rated operational voltage (Ue): - according to IEC: 415 V Suitability for use: Emergency Stop Switch: No
------	--

AC SB M 125A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

기술 데이터

Main Switch: Yes Number of contacts normally open: 4
Number of contacts normally closed: 0
Number of switching positions: 2
Lockable: Yes
The switch is mounted using 4 screws.
Protection class (IP): 65
Polyester housing with knockouts for cable glands.
Dimensions HxWxD: 320x205x142 mm.
Approved according to Low-voltage Switchgear and Controlgear: IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Part 107 (EN 60947-3)

www.weidmueller.com

AC SB M 125A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

