

SAISGP-P-3A-3.5/5.5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



최근에는 각각 다양한 길이의 케이블이 종종 필요합니다.
이러한 요구를 충족할 수 있도록 바이드뮬러에서는 맞춤형
어셈블리를 위한 다양한 플러그 커넥터를 제공합니다.
M8, M12, M16 및 7/8" 결선(탁월한 견고성으로 머신
엔지니어링 등에 이상적임)용 맞춤형 어셈블리를 위한 수형
플러그와 암형 소켓. M8 원형 플러그 커넥터는 특히 공간에
제약이 있는 경우 적합합니다.

일반 주문 데이터

버전	현장 부착형 커넥터, M8
주문 번호	3103320000
유형	SAISGP-P-3A-3.5/5.5-M8
GTIN (EAN)	4099987149655
수량	1 items

SAISGP-P-3A-3.5/5.5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
기술 데이터**승인**

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

너비	51 mm	폭 (인치)	2.0079 inch
직경	14 mm	순중량	13 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	3
코팅	없음
접점 표면	Ni/Au
결선 유형	PUSH IN
하우징 기본 재질	PBT 주조 아연
케이블 직경, 최대	5.5 mm
케이블 직경, 최소	3.5 mm
접점 재질	CuSn
전선 굵기, 최대	0.5 mm ²
전선 굵기, 최소	0.14 mm ²
정격 전류	4 A
보호 등급	IP65, IP67
플러그 주기	≥ 100
오염 심각도	3
접점 유형	수형(Male)
정격 전압	48 V
전압 유형	AC
정격 전압	60 V
전압 유형	DC
실드 결선	No
나사선 링 재질	주조 아연
하우징의 온도 범위	-25...+85 °C

표준

커넥터 표준	IEC 61076-2-104	다음 규격에 따른 충격 및 진동 보호:	EN 50155:2001
--------	-----------------	-----------------------	---------------


분류

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

SAISGP-P-3A-3.5/5.5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

도면**치수 도면****폴 계획**