

## SAISGP-P-4A-3.5/5.5-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



최근에는 각각 다양한 길이의 케이블이 종종 필요합니다. 이러한 요구를 충족할 수 있도록 바이드뮐러에서는 맞춤형 어셈블리를 위한 다양한 플러그 커넥터를 제공합니다. M8, M12, M16 및 7/8" 결선(탁월한 견고성으로 머신 엔지니어링 등에 이상적임)용 맞춤형 어셈블리를 위한 수형 플러그와 암형 소켓. M8 원형 플러그 커넥터는 특히 공간에 제약이 있는 경우 적합합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	현장 부착형 커넥터, M8
주문 번호	<a href="#">3103330000</a>
유형	SAISGP-P-4A-3.5/5.5-M8
GTIN (EAN)	4099987149662
수량	1 items

SAISGP-P-4A-3.5/5.5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

너비	51 mm	폭 (인치)	2.0079 inch
직경	14 mm	순중량	12 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	4
코딩	없음
접점 표면	Ni/Au
결선 유형	PUSH IN
하우징 기본 재질	PBT 주조 아연
케이블 직경, 최대	5.5 mm
케이블 직경, 최소	3.5 mm
접점 재질	CuSn
전선 굵기, 최대	0.5 mm <sup>2</sup>
전선 굵기, 최소	0.14 mm <sup>2</sup>
정격 전류	4 A
보호 등급	IP67
플러그 주기	≥ 100
오염 심각도	3
접점 유형	수형(Male)
정격 전압	정격 전압 30 V 전압 유형 AC/DC
실드 결선	No
나사선 링 재질	주조 아연
하우징의 온도 범위	-25...+85 °C

표준

커넥터 표준 IEC 61076-2-104

분류

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		


SAISGP-P-4A-3.5/5.5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

도면

치수 도면



폴 계획

