

HDC HQ 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



HQ 시리즈 - 컴팩트한 디자인에 숨겨진 놀라운 기능 전기 특성으로 상태를 확인할 수 있습니다.
 결선 레벨이 크림프 접점용으로 설계되어 있습니다.
 입증받은 크림프 결선 방법은 수십년 동안 표준으로 사용되어 왔습니다. 크림프 접점은 인서트 제공 범위에는 포함되지 않습니다.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인서트, 수형, 400 V, 40 A, 극 수: 2, 크림프 접점, 설치 사이즈: 1
주문 번호	3103500000
유형	HDC HQ 2 MC
GTIN (EAN)	4099987151221
수량	1 items

HDC HQ 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(UR)	E92202
인증 번호(cURus)	E310075

치수 및 중량

깊이	21 mm	깊이 (인치)	0.8268 inch
높이	40 mm	높이 (인치)	1.5748 inch
순중량	18.3 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

극 수	2	플러그 주기, 은	≥ 500
플러그 주기, 금	≥ 500	결선 유형	크림프 접점
설치 사이즈	1	UL 94 가연성 등급	V-0
컬러 코드	회색	절연재	PC
플러그 주기	≥ 500	유형	수형
서지 전압 범주	III	오염 심각도	3
시리즈	HQ	정격 전압(DIN EN 61984)	400 V
정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	6 kV	정격 전압(DIN EN 61984)	40 A
할로겐 불포함	false	BG	1
전원 접점 개수	2	보호 등급	IP20

치수

플러그 높이	21 mm
--------	-------

결선 데이터 PE

결선 유형 PE	크림프 결선
----------	--------

전원 접점

케이블 직경에 따른 스트리핑 길이	탈피 길이	9.00 mm
--------------------	-------	---------

버전

결선 유형	크림프 접점	설치 사이즈	1
전선 굽기, 최대	6 mm ²	전선 굽기, 최소	1.5 mm ²
BG	1		

분류

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05

HDC HQ 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

기술 데이터

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0



27-44-02-05

HDC HQ 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


도면

www.weidmueller.com



액세서리

일자 스크류드라이버



VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력.
 SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDIS 0.5X3.0X100	버전
주문 번호	9008380000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056347	
수량	1 ST	
유형	SDS 0.5X3.0X80	버전
주문 번호	9008320000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056262	
수량	1 ST	
유형	SDIS 0.6X3.5X100	버전
주문 번호	9008390000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056354	
수량	1 ST	
유형	SDS 0.6X3.5X100	버전
주문 번호	9008330000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056286	
수량	1 ST	
유형	SDS 0.8X4.0X100	버전
주문 번호	9008400000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056361	
수량	1 ST	
유형	SDS 0.8X4.0X100	버전
주문 번호	9008340000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056293	
수량	1 ST	

결합형 나사 및 절단 공구 "Swifty® CS"

결합형 절단/절연 공구 Swifty® CS 및 Swifty® CS 세트는 1.5 mm² 단선 및 2.5 mm² 유연형 구리 케이블의 접합 없이 절단 및 피복 제거에 사용됩니다.



HDC HQ 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	SWIFTY CS SET	버전
주문 번호	9006060000	절단 및 스크류 공구, 한손으로 사용할 수 있는 절단 공구
GTIN (EAN)	4032248257638	
수량	1 ST	

크림프 접점 HX

크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.



일반 주문 데이터

유형	HDC C HX BM1.5AG	버전
주문 번호	1002950000	사각 커넥터, 크림프 접점, MixMate, 암형(Female), 전선 굽기, 최대: 1.5,
GTIN (EAN)	4032248697236	회전됨, 구리 합금
수량	25 ST	
유형	HDC C HX BM10.0AG	버전
주문 번호	1526190000	사각 커넥터, 크림프 접점, HQ, 암형(Female), 전선 굽기, 최대: 8,
GTIN (EAN)	4050118332087	회전됨, 구리 합금
수량	25 ST	
유형	HDC C HX BM2.5AG	버전
주문 번호	1002960000	사각 커넥터, 크림프 접점, MixMate, 암형(Female), 전선 굽기, 최대: 2.5,
GTIN (EAN)	4032248697243	회전됨, 구리 합금
수량	25 ST	
유형	HDC C HX BM4.0AG	버전
주문 번호	1002970000	사각 커넥터, 크림프 접점, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 굽기, 최대:
GTIN (EAN)	4032248697250	4, 회전됨, 구리 합금
수량	25 ST	
유형	HDC C HX BM6.0AG	버전
주문 번호	1002980000	사각 커넥터, 크림프 접점, MixMate, 암형(Female), 전선 굽기, 최대: 6,
GTIN (EAN)	4032248697267	회전됨, 구리 합금
수량	25 ST	
유형	HDC C HX SM1.5AG	버전
주문 번호	1002910000	사각 커넥터, 크림프 접점, MixMate, 수형, 전선 굽기, 최대: 1.5, 회전됨,
GTIN (EAN)	4032248697090	구리 합금
수량	25 ST	
유형	HDC C HX SM10.0AG	버전
주문 번호	1526150000	사각 커넥터, 크림프 접점, HQ, 수형, 전선 굽기, 최대: 8, 회전됨, 구리
GTIN (EAN)	4050118332131	합금
수량	25 ST	
유형	HDC C HX SM2.5AG	버전
주문 번호	1002920000	사각 커넥터, 크림프 접점, MixMate, 수형, 전선 굽기, 최대: 2.5, 회전됨,
GTIN (EAN)	4032248697106	구리 합금
수량	25 ST	

HDC HQ 2 MC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	HDC C HX SM4.0AG	버전
주문 번호	1002930000	사각 커넥터, 크림프 접점, MixMate, 수형, 전선 굽기, 최대: 4, 회전됨,
GTIN (EAN)	4032248697212	구리 합금
수량	25 ST	
유형	HDC C HX SM6.0AG	버전
주문 번호	1002940000	사각 커넥터, 크림프 접점, MixMate, 수형, 전선 굽기, 최대: 6, 회전됨,
GTIN (EAN)	4032248697229	구리 합금
수량	25 ST	

2-풀



HQ 시리즈 - 컴팩트한 디자인에 숨겨진 놀라운 기능 전기 특성으로 상태를 확인할 수 있습니다.
결선 레벨이 크림프 접점용으로 설계되어 있습니다.
입증받은 크림프 결선 방법은 수십년 동안 표준으로 사용되어 왔습니다. 크림프 접점은 인서트 제공 범위에는 포함되지 않습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC HQ 2 FC	버전
주문 번호	3103510000	HDC 인서트, 암형(Female), 400 V, 40 A, 극 수: 2, 크림프 접점, 설치
GTIN (EAN)	4099987151238	사이즈: 1
수량	1 ST	

HA



바이드뮬러의 인서트에는 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다. 여기에는 인서트용 코딩 부품이 포함됩니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC HA3/4 HQ5 PUSHIN CP	버전
주문 번호	3142030000	사각 커넥터, 액세서리
GTIN (EAN)	4099987491730	
수량	10 ST	