

HDC HQ DC-LOCKLEV 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



IP65

금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택. 이제 HQ 버전은 특별한 보호를 제공합니다. 즉, 벌크헤드 하우징 (커버 및 금속 클램프)을 패드록으로 고정할 수 있습니다..

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: , 보호 등급:
주문 번호	3103570000
유형	HDC HQ DC-LOCKLEV 3
GTIN (EAN)	4099987152204
수량	1 items

HDC HQ DC-LOCKLEV 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

길이 25.66 mm 길이 (인치) 1.0102 inch
 순중량 2 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

화학 내성	물질	내성
아세톤	아세톤	내성
조건부 내성	조건부 내성	내성
석유 시추	석유 시추	내성
내성	내성	내성
디젤	디젤	내성
내성	내성	내성
에틸 알코올	에틸 알코올	내성
내성	내성	내성
변속기 오일	변속기 오일	내성
내성	내성	내성
유압유	유압유	내성
내성	내성	내성
냉각수	냉각수	내성
내성	내성	내성
석유 벤젠	석유 벤젠	내성
내성	내성	내성
땀	땀	내성
내성	내성	내성
프리미엄 휘발유	프리미엄 휘발유	내성
조건부 내성	조건부 내성	내성
물	물	내성
내성	내성	내성
UV	UV	내성
불안정	불안정	내성
오존	오존	내성
불안정	불안정	내성

버전

결선 유형 없는 컬러(RAL) RAL 7001

일반 데이터

시리즈 HQ

중요 참고 사항

제품 정보 HDC - 잠금 가능한 표면 장착형 하우징용 보조 세트 HQ 브래킷, 잠금 레벨을 레벨 3(VDE Spec 90037)로 확장, 특히 DC 마이크로 그리드용

분류

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
 ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92

ECLASS 15.0

27-44-02-92

