

## HDC 10B ABU BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



플라스틱 하우징은 금속의 저항이 충분하지 않은 애플리케이션에 특히 적합합니다. 또한 여기에 나와있는 외함은 표준 알루미늄 외함에 비해 가볍고 약간 더 저렴합니다. 따라서 견고한 재질이 필요하지 않은 애플리케이션에서는 플라스틱 외함을 사용하는 것이 합리적일 수 있습니다. 밀폐 등급은 IP65를 유지합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 벌크헤드 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 사이드 록킹 클램프 비교체형, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: none
주문 번호	<a href="#">3107160000</a>
유형	HDC 10B ABU BP
GTIN (EAN)	4099987172042
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	43 mm	길이 (인치)	1.6929 inch
높이	30.6 mm	높이 (인치)	1.2047 inch
너비	93 mm	폭 (인치)	3.6614 inch
길이	93 mm	길이 (인치)	3.6614 inch
순중량	84.3 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

버전

케이블 글랜드 수	0	케이블 엔트리 사이즈	none
상단부/하단부/리드	하부	커버	커버 미포함
측면 케이블 인입 수	0	하우징 디자인	벌크헤드 하우징
잠금 시스템 디자인	하단 측면의 측면 록킹 클램프, 사이드 록킹 클램프 비교체형	설계	표준
설치 사이즈	4	케이블 인입	아니요
유형	벌크헤드(간선 관통)	클램프 버전	사이드 록킹 클램프
실링	NBR	내부 나사산	M 32
컬러(RAL)	RAL 9005	BG	4
ModuPlug®에 적합함	예		

일반 데이터

UL 94 가연성 등급 V-0 표면 마감 미처리  
보호 등급 IP65, 삽입됨 상태

크기

케이블 인입 아니요

분류

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		



## HDC 10B ABU BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 후드, 측면 케이블 인입



플라스틱 하우징은 금속의 저항이 충분하지 않은 애플리케이션에 특히 적합합니다. 또한 여기에 나와있는 외함은 표준 알루미늄 외함에 비해 가볍고 약간 더 저렴합니다. 따라서 견고한 재질이 필요하지 않은 애플리케이션에서는 플라스틱 외함을 사용하는 것이 합리적일 수 있습니다. 밀폐 등급은 IP65를 유지합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	HDC 24D TSBU 1M25 BP	버전	
주문 번호	<a href="#">3164360000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면	
GTIN (EAN)	4099987800587	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,	
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: 1*M25, M 25, M 32	
유형	HDC 24D TSBU 1M32 BP	버전	
주문 번호	<a href="#">3107190000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면	
GTIN (EAN)	4099987172103	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,	
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 32	

### 후드, 상단 케이블 인입



플라스틱 하우징은 금속의 저항이 충분하지 않은 애플리케이션에 특히 적합합니다. 또한 여기에 나와있는 외함은 표준 알루미늄 외함에 비해 가볍고 약간 더 저렴합니다. 따라서 견고한 재질이 필요하지 않은 애플리케이션에서는 플라스틱 외함을 사용하는 것이 합리적일 수 있습니다. 밀폐 등급은 IP65를 유지합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	HDC 24D TOBU 1M32 BP	버전	
주문 번호	<a href="#">3164300000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단	
GTIN (EAN)	4099987800167	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,	
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: M 32	
유형	HDC 24D TOBU 1M25 BP	버전	
주문 번호	<a href="#">3164340000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단	
GTIN (EAN)	4099987800549	케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,	
수량	1 ST	케이블 엔트리 사이즈: 1*M25, M 25, M 32	

### 액세서리

#### 사이즈 4



Push In 결선은 직접 삽입을 통해 전선을 연결합니다.  
 공구를 사용하지 않고도 사전 처리된 전선을 직접 삽입하여  
 결선할 수 있습니다.

폴 수: 10  
 정격 전류: 16 A  
 정격 전압: 500 V  
 UL/CSA에 따른 공칭 전압: 600 V AC/DC

#### 일반 주문 데이터

유형	HDC HE 10 FP	버전	
주문 번호	<a href="#">1873540000</a>		HDC 인서트, 암형(Female), 500 V, 16 A, 극 수: 10, PUSH IN, 설치
GTIN (EAN)	4032248458158		사이즈: 4
수량	1 ST		
유형	HDC HE 10 MP	버전	
주문 번호	<a href="#">1873550000</a>		HDC 인서트, 수형, 500 V, 16 A, 극 수: 10, PUSH IN, 설치 사이즈: 4
GTIN (EAN)	4032248458165		
수량	1 ST		