

## IE-C6NO8LW0004S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IP20의 2x RJ45가 사전 조립된 케이블, 스마트 계량  
애플리케이션에 적합, Cat.6 Microline - 초박형(AWG30),  
비차폐, 좁은 공간용, 요청 시 다른 색상 제공

## 일반 주문 데이터

버전	패치 케이블 마이크로라인, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 0.4 m, , 직선, 6 kV
주문 번호	<a href="#">3109120004</a>
유형	IE-C6NO8LW0004S40S40-W-K6KV
GTIN (EAN)	4099987186421
수량	1 items

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

길이	0.4 m	길이 (인치)	15.748 inch
순중량	16 g		

## 온도

보관 온도	작동 온도	-20 °C...60 °C
-------	-------	----------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 전기 속성

50 °C에서 전류 전달 용량	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3at 준수
------------------	-----	------------	-----------------

## 표준

커넥터 표준	IEC 60603-7
--------	-------------

## 일반 표준

커넥터 표준	IEC 60603-7
--------	-------------

## 케이블 구조

외피 색상	흰색	단면적	4x2xAWG30/7
차폐	U/UTP	와이어 개수	8
절연	PE	외피 직경, 최대	3.3 mm
외피 직경, 최소	2.9 mm	재질 외피	LSZH
컬러 코딩	흰색/파란색, 흰색/주황색, 흰색/녹색, 흰색/갈색		

## 케이블의 기계적 및 재질 속성

오일 저항	No	컬러 코드	흰색
할로겐	아니요	화염 내성	No

## 케이블의 전기 속성

정격 임펄스 내전압	6 kV	범주	Cat. 6
------------	------	----	--------

## 플러그, 우

플러그 우측	RJ45, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 비차폐
--------	------------------------------------

## 기술 데이터

## 플러그, 좌

플러그 좌측 RJ45, IP20, 수형 접점,  
직선, 플러그, 비차폐

## 플러그

플러그 우측 RJ45, IP20, 수형 접점,  
직선, 플러그, 비차폐

플러그 좌측

RJ45, IP20, 수형 접점,  
직선, 플러그, 비차폐

## 분류

ETIM 8.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599
ECCLASS 15.0	27-06-03-08

ETIM 9.0
ECLASS 14.0

EC002599
27-06-03-08

**IE-C6NO8LW0004S40S40-W-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

