

IE-C6NO8LW0050S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IP20의 2x RJ45가 사전 조립된 케이블, 스마트 계량
애플리케이션에 적합, Cat.6 Microline - 초박형(AWG30),
비차폐, 좁은 공간용, 요청 시 다른 색상 제공

일반 주문 데이터

버전	패치 케이블 마이크로라인, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 5 m, , 직선, 6 kV
주문 번호	3109120050
유형	IE-C6NO8LW0050S40S40-W-K6KV
GTIN (EAN)	4099987186490
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

길이	5 m	길이 (인치)	196.8504 inch
순중량	72 g		

온도

보관 온도

작동 온도

-20 °C...60 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

전기 속성

50 °C에서 전류 전달 용량	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3at 준수
------------------	-----	------------	-----------------

표준

커넥터 표준	IEC 60603-7
--------	-------------

일반 표준

커넥터 표준	IEC 60603-7
--------	-------------

케이블 구조

외피 색상	흰색	단면적	4x2xAWG30/7
차폐	U/UTP	와이어 개수	8
절연	PE	외피 직경, 최대	3.3 mm
외피 직경, 최소	2.9 mm	재질 외피	LSZH
컬러 코딩	흰색/파란색, 흰색/주황색, 흰색/녹색, 흰색/갈색		

케이블의 기계적 및 재질 속성

오일 저항	No	컬러 코드	흰색
할로겐	아니요	화염 내성	No

케이블의 전기 속성

정격 임펄스 내전압	6 kV	범주	Cat. 6
------------	------	----	--------

플러그, 우

플러그 우측	RJ45, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 비차폐
--------	------------------------------------

기술 데이터

플러그, 좌

플러그 좌측 RJ45, IP20, 수형 접점,
직선, 플러그, 비차폐

플러그

플러그 우측 RJ45, IP20, 수형 접점,
직선, 플러그, 비차폐

플러그 좌측

RJ45, IP20, 수형 접점,
직선, 플러그, 비차폐

분류

ETIM 8.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599
ECCLASS 15.0	27-06-03-08

ETIM 9.0
ECLASS 14.0

EC002599
27-06-03-08

IE-C6NO8LW0050S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

