

IE-C6NO8LW0050S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IP20의 2x RJ45가 사전 조립된 케이블, 스마트 계량 애플리케이션에 적합, Cat.6 Microline - 초박형(AWG30), 비차폐, 좁은 공간용, 요청 시 다른 색상 제공

일반 주문 데이터

버전	패치 케이블 마이크로라인, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 5 m, , 직선, 6 kV
주문 번호	3109120050
유형	IE-C6NO8LW0050S40S40-W-K6KV
GTIN (EAN)	4099987186490
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	5 m	길이 (인치)	196.8504 inch
순중량	72 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-20 °C...60 °C
-------	-------	----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

전기 속성

50 °C에서 전류 전달 용량	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3at 준수
------------------	-----	------------	-----------------

표준

커넥터 표준	IEC 60603-7
--------	-------------

일반 표준

커넥터 표준	IEC 60603-7
--------	-------------

케이블 구조

외피 색상	흰색	단면적	4x2xAWG30/7
차폐	U/UTP	와이어 개수	8
절연	PE	외피 직경, 최대	3.3 mm
외피 직경, 최소	2.9 mm	재질 외피	LSZH
컬러 코딩	흰색/파란색, 흰색/주황색, 흰색/녹색, 흰색/갈색		

케이블의 기계적 및 재질 속성

오일 저항	No	컬러 코드	흰색
할로겐	아니요	화염 내성	No

케이블의 전기 속성

정격 임펄스 내전압	6 kV	범주	Cat. 6
------------	------	----	--------

플러그, 우

플러그 우측	RJ45, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 비차폐
--------	---------------------------------

기술 데이터

플러그, 좌

플러그 좌측 RJ45, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 비차폐

플러그

플러그 우측	RJ45, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 비차폐	플러그 좌측	RJ45, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 비차폐
--------	---------------------------------	--------	---------------------------------

분류

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

IE-C6NO8LW0050S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

