

DC SB M 50A 4POL EVO 1 KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, 스위치, 스위치 디스커넥터, 1000 V, DC 버전, 50 A, 4 폴, 수동 스위치
주문 번호	3123820000
유형	DC SB M 50A 4POL EVO 1 KV
GTIN (EAN)	4099987272032
수량	1 items

DC SB M 50A 4POL EVO 1 KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	121.5 mm	깊이 (인치)	4.7835 inch
높이	165 mm	높이 (인치)	6.4961 inch
너비	140 mm	폭 (인치)	5.5118 inch
순중량	702 g		

온도

주변 온도 -30 °C...50 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

보호 등급 IP65

분류

ETIM 8.0	EC000216	ETIM 9.0	EC004830
ETIM 10.0	EC004830	ECLASS 14.0	27-07-02-03
ECLASS 15.0	27-07-02-03		

입찰 사양 시트

긴 사양

Load break switch in polyester housing.
 Suitable for switching off the DC side.
 Number of poles: 4
 Operating current, rated value (Ie):
 - according to IEC (PV1, 1000 V): 50 A
 - according to IEC (PV1, 1500 V): 20 A
 - according to IEC (PV2, 1000 V): 20 A
 - according to IEC (PV2, 1500 V): 8 A
 Rated insulation voltage (Ui):
 - according to IEC: 1500 V
 Suitability for use:
 Main switch: Yes
 Number of contacts normally open: 4
 Number of contacts normally closed: 0
 Number of switching positions: 2
 Lockable: Yes
 The switch is mounted using 4 screws.

기술 데이터

Protection class (IP): 65
Polyester housing with
connection via MC4-Evo
2 connector, compatible
with cable type TÜV 2
Pfg 1169/08.07 / EN
50618:2063
Dimensions HxWxD:
235x140x12.5 mm.
Approval according to low
voltage switchgear and
controlgear IEC 60947-3,
DIN VDE 0660 Part 107
(EN 60947-3)

도면

