

CUTFIX PRO FEEDER XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 각 전선의 길이에 맞게 자동 절단하는 용도
- 정밀한 서보 DC 드라이브 사용에 따른 높은 반복작업의 정확성
- IBM 호환 PC를 통해 자동 컷터를 제어하기 위한 인터페이스

일반 주문 데이터

주문 번호	3125090000
유형	CUTFIX PRO FEEDER XL
GTIN (EAN)	4099987282055
수량	1 items

CUTFIX PRO FEEDER XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	370 mm	깊이 (인치)	14.5669 inch
높이	250 mm	높이 (인치)	9.8425 inch
너비	300 mm	폭 (인치)	11.811 inch
순중량	13000 g		

자동 절단

결선된 부하	0.1 kW	양 사전 선택, 최대	조절식 부품 수량 코드
드라이브	전기	키보드	터치식 디스플레이
표시기 디스플레이	LCD 디스플레이	길이 사전 선택, 최대	999999 mm
길이 사전 선택, 최소	10 mm	소프트웨어	IBM 호환 PC와의 데이터 교환용
구경(최대 직경)	8 mm 외경	전기 결선	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
연질/경질 개별 컨덕터	최대 10 mm ² / 최대 2.5 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		