

SFX-VT 9/24 MM BP WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

고도의 신축성: SFX

SFX 마커는 전통적 케이블 연결 솔루션 선택 시에 선호하는 케이블 라벨링입니다. 케이블은 언제나 직선으로 배선되지 않습니다. SFX 마커에 사용한 소재는 고신축성 폴리우레탄으로 이러한 문제점을 해결해 케이블의 곡선을 따라 간편하게 부착됩니다. 장점 한눈에 살펴보기:

ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 표 3에 따라 테스트한

내후성 저항, 5000시간에서 절차 A 사이클 1

M-Print® PRO로 개별 라벨 처리됨

THM MultiMark으로 쉽고 빠른 인쇄

일반 주문 데이터

주문 번호	3128280000
유형	SFX-VT 9/24 MM BP WS
GTIN (EAN)	4099987301633
수량	9000 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

높이	26 mm	높이 (인치)	1.0236 inch
너비	15 mm	폭 (인치)	0.5906 inch
순중량	0.2 g		

일반 데이터

인쇄 유형	검은색	버전	무할로겐
너비	15 mm	UL 94 가연성 등급	HB
작동 온도 범위, 최대	105 °C	작동 온도 범위, 최소	-55 °C
컬러 코드	흰색	할로겐	아니요
기본 재질	폴리올레핀, 폴리우레탄	인쇄 문자	없는
라벨링 필드의 크기	23.5 x 9 mm		

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	500 mm ²
컨덕터 O.D., 최대	40 mm	컨덕터 O.D., 최소	7 mm
케이블 타이 통과	플랫	컨덕터 O.D.	7 -
적합 케이블 타이	플라스틱		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		