

## IE-C6GO6LD0009F40F40-X-K3KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### 일반 주문 데이터

버전	패치 케이블, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.9 m, 6 kV
주문 번호	<a href="#">3136130009</a>
유형	IE-C6GO6LD0009F40F40-X-K3KV
GTIN (EAN)	4099987349314
수량	30 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	0.9 m	길이 (인치)	35.4331 inch
순중량	24 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-20 °C...60 °C
-------	-------	----------------

일반 표준

커넥터 표준	TIA-1096-A	응용 분야별 통신 케이블 설비	VDE-AR-N 4100:2019-04
--------	------------	------------------	-----------------------

케이블 구조

외피 직경	4.8 mm	외피 색상	회색
단면적	3x2xAWG 24/7	차폐	U/UTP
와이어 개수	6	외피 직경, 최대	5 mm
외피 직경, 최소	4.6 mm	재질 외피	LSZH

케이블의 기계적 및 재질 속성

오일 저항	No	컬러 코드	빨간색, 회색
할로겐	아니요	화염 내성	in accordance with IEC 60332-1

케이블의 전기 속성

정격 임펄스 내전압	6 kV	절연 저항	≥ 100 MΩ
범주	Cat.3	절연 전압, 최대	300 V

플러그, 우

플러그 우측	RJ12, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 비차폐
--------	---------------------------------

플러그, 좌

플러그 좌측	RJ12, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 비차폐
--------	---------------------------------

플러그

플러그 우측	RJ12, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 비차폐	플러그 좌측	RJ12, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 비차폐
--------	---------------------------------	--------	---------------------------------

기술 데이터

분류

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		