

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X400-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

주문 번호	3138110000
유형	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X400-X
GTIN (EAN)	4099987365987
수량	1 items

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X400-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	10 mm	깊이 (인치)	0.3937 inch
높이	10 mm	높이 (인치)	0.3937 inch
길이	400 mm	길이 (인치)	15.748 inch
순중량	224 g		

온도

작동 온도 -20 - 50°C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

결선 데이터

결선 나사산 불포함

일반 기술 데이터

LED 모듈 형태	사각	작동 수명	60.000 h
보호 등급	IP67	효율등급(EU 지침 번호 874/2012 규격)	Not required

재질 데이터

하우징 기본 재질	알루미늄	밀봉 화합물	PUR V0
-----------	------	--------	--------

전기 데이터

정격 전압	≤ 5 V DC	전원	1.8 W
밝기 조절 가능	Yes		

케이블 기술 사양


케이블 재질	PUR	외피 색상	검정
하우징 기본 재질	알루미늄	케이블 길이	5 m

분류

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

도면

도면



액세서리

M8 / M12 장착 클립



바이드물러에서는 센서-액추에이터 케이블 작업을 위한 다양한 공구와 액세서리를 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	SAI-M12-CLIP	버전	
주문 번호	1362750000		
GTIN (EAN)	4050118164879		
수량	10 ST		