

HDC 06B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

다음 승인을 준수하는 2구역에서 케이블을 분리할 수 있는 옵션 ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc 또는 IECEX: Ex ec IIC T6 Gc는 설치 및 서비스를 간소화하고 더 나은 준비를 가능하게 합니다. 여기에서 제공되는 승인된 커넥터는 항상 해당 승인된 하우징 및 인서트와 함께 사용해야 하며 부하가 없는 상태에서만 분리할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 3, 보호 등급: 뒤로: IP20, 벌크헤드 하우징, 클램프 요크 결선, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: none
주문 번호	3139900000
유형	HDC 06B AS ATEX
GTIN (EAN)	4099987382267
수량	1 items

HDC 06B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



치수 및 중량

높이	30 mm
너비	58 mm
마운팅 치수 - 높이	32 mm
순중량	141.68 g

높이 (인치)	1.1811 inch
폭 (인치)	2.2835 inch
마운팅 치수 - 너비	70 mm

온도

한계 온도 -20 °C ... 80 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

설치 사이즈	3
컬러 코드	회색
유형	벌크헤드(간선 관통)
BG	3

일반 데이터

하우징 디자인	벌크헤드 하우징
UL 94 가연성 등급	None
표면 마감	기타
할로겐 불포함	false
보호 등급	뒤로: IP20

설치 사이즈	3
컬러 코드	회색
유형	벌크헤드(간선 관통)
BG	3

치수

너비 58 mm

정격 데이터 IECEx/ATEX

인증 번호(IECEx) TUEV24ATEX9197X 인증 번호(ATEX) IECEXTUR24.0077X

버전

설치 사이즈	3
BG	3

표면 마감	기타
-------	----

분류

ETIM 8.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437
ECLASS 15.0	27-44-02-02


ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 14.0	27-44-02-02

HDC 06B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



HDC 06B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

사이즈 3(06B)



다음 승인을 준수하는 2구역에서 케이블을 분리할 수 있는 옵션 ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc 또는 IECEX: Ex ec IIC T6 Gc는 설치 및 서비스를 간소화하고 더 나은 준비를 가능하게 합니다. 여기에서 제공되는 승인된 커넥터는 항상 해당 승인된 하우징 및 인서트와 함께 사용해야 하며 부하가 없는 상태에서만 분리할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC 06B COVER ATEX	버전
주문 번호	3140050000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 3, 보호 등급: IP55, 하우징 하단부용 커버, 클램프 요크 결선, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: none
GTIN (EAN)	4099987382410	
수량	1 ST	
유형	HDC 06B TOS 1M25G ATEX	버전
주문 번호	3139940000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 3, 보호 등급: IP55, 플러그 하우징, 클램프 요크 결선, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 25
GTIN (EAN)	4099987382304	
수량	1 ST	
유형	HDC 06B TSS 1M25G ATEX	버전
주문 번호	3139950000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 3, 보호 등급: IP55, 플러그 하우징, 클램프 요크 결선, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 25
GTIN (EAN)	4099987382311	
수량	1 ST	