데이터 시트

HDC 24B AS ATEX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



다음 승인을 준수하는 2구역에서 케이블을 분리할 수 있는 옵션 ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc 또는 IECEX: Ex ec IIC T6 Gc는 설치 및 서비스를 간소화하고 더 나은 준비를 가능하게 합니다. 여기에서 제공되는 승인된 커넥터는 항상 해당 승인된 하우징 및 인서트와 함께 사용해야 하며 부하가 없는 상태에서만 분리할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP55, 벌크헤드 하우징, 클램프 요크 결선, 표준
주문 번호	<u>3139930000</u>
유형	HDC 24B AS ATEX
GTIN (EAN)	4099987382298
수량	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인

IECEX ATEX

치수 및 중량			
깊이	191 mm	깊이 (인치)	7.5197 inch
높이 높이	29.5 mm	높이 (인치)	1.1614 inch
너비	48 mm	 폭 (인치)	1.8898 inch
마운팅 치수 - 높이	32 mm	 마운팅 치수 - 너비	130 mm
순중량	196.9 g		
온도			,
주변 온도	-20 °C40 °C	한계 온도	-20 °C 80 °C
일반 데이터			
하우징 디자인	벌크헤드 하우징	설치 사이즈	8
UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	회색
표면 마감	파우더 코팅	 유형	벌크헤드(간선 관통)
할로겐 불포함	false	BG	8
보호 등급	IP55		
치수			
너비	48 mm		
	40 111111		
정격 데이터 IECEx/ATEX			
인증 번호(IECEX)	TUEV24ATEX9197X	인증 번호(ATEX)	IECEXTUR24.0077X
 버전			
• =			
설치 사이즈	8	표면 마감	파우더 코팅
BG	8		
분류			
ETIM C O	F0000427	ETIMA 7.0	FC000427
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000437 EC000437	ETIM 0.0	EC000437
FINVEXU		ETIM 9.0	EC000437
		ECLACC O O	
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC000437 27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	EC000437 27-44-02-02 27-44-02-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-44-02-02 27-44-02-02
ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	EC000437 27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02

카탈로그 상태 / 도면 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

사이즈 8(24B)



다음 승인을 준수하는 2구역에서 케이블을 분리할 수 있는 옵션 ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc 또는 IECEX: Ex ec IIC T6 Gc는 설치 및 서비스를 간소화하고 더 나은 준비를 가능하게 합니다. 여기에서 제공되는 승인된 커넥터는 항상 해당 승인된 하우징 및 인서트와 함께 사용해야 하며 부하가 없는 상태에서만 분리할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC 24B TOS 1M32G ATEX	버전
주문 번호	3140010000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP55, 플러그 하우징, 클램프
GTIN (EAN)	4099987382373	요크 결선, 표준
수량	1 ST	
유형	HDC 24B TSS 1M32G ATEX	버전
주문 번호	3140030000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP55, 플러그 하우징, 클램프
GTIN (EAN)	4099987382397	요크 결선, 표준
수량	1 ST	
유형	HDC 24B TSS 1M40G ATEX	버전
주문 번호	3140040000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP55, 플러그 하우징, 클램프
GTIN (EAN)	4099987382403	요크 결선, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 40
수량	1 ST	

사이즈 8



Push In 결선은 직접 삽입을 통해 전선을 연결합니다. 공구를 사용하지 않고도 사전 처리된 전선을 직접 삽입하여 결선할 수 있습니다.

폴 수: 24 정격 전류: 16 A 정격 전압: 500 V

UL/CSA에 따른 공칭 전압: 600 V AC/DC

일반 주문 데이터

유형	HDC HE 24 FP	버전
주문 번호	<u>1873580000</u>	HDC 인서트, 암형(Female), 500 V, 16 A, 극 수: 24, PUSH IN, 설치
GTIN (EAN)	4032248458196	사이즈: 8
수량	1 ST	
0.51		=1
유형	HDC HE 24 MP	버전
유형 주문 번호	1873590000	버전 HDC 인서트, 수형, 500 V, 16 A, 극 수: 24, PUSH IN, 설치 사이즈: 8
		.=
주문 번호	1873590000	.=

카탈로그 상태 / 도면 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

사이즈 8(24B)



다음 승인을 준수하는 2구역에서 케이블을 분리할 수 있는 옵션 ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc 또는 IECEX: Ex ec IIC T6 Gc는 설치 및 서비스를 간소화하고 더 나은 준비를 가능하게 합니다. 여기에서 제공되는 승인된 커넥터는 항상 해당 승인된 하우징 및 인서트와 함께 사용해야 하며 부하가 없는 상태에서만 분리할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 HDC 24B COVER ATEX 버전

주문 번호 <u>3140080000</u> HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP55, 하우징 하단부용 커버,

GTIN (EAN) 4099987382441 클램프 요크 결선, 표준

수량 1 ST

크기 8





다음 승인을 준수하는 2구역에서 케이블을 분리할 수 있는 옵션 ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc 또는 IECEX: Ex ec IIC T6 Gc는 설치 및 서비스를 간소화하고 더 나은 준비를 가능하게 합니다. 여기에서 제공되는 승인된 커넥터는 항상 해당 승인된 하우징 및 인서트와 함께 사용해야 하며 부하가 없는 상태에서만 분리할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC HDD 48 FC EX 1500	버전
주문 번호	3116690000	HDC 인서트, 암형(Female), 1500 V, 극 수: 48, 크림프 결선, 설치
GTIN (EAN)	4099987235914	사이즈: 8
수량	1 ST	
유형	HDC HDD 48 MC EX 1500	버전
주문 번호	3116670000	HDC 인서트, 수형, 1500 V, 극 수: 48, 크림프 결선, 설치 사이즈: 8
GTIN (EAN)	4099987235792	
수량	1 ST	
유형	HDC HDD 56 FC EX 1000	버전
유형 주문 번호	HDC HDD 56 FC EX 1000 3116680000	버전 HDC 인서트, 암형(Female), 1000 V, 극 수: 56, 크림프 결선, 설치
주문 번호	3116680000	HDC 인서트, 암형(Female), 1000 V, 극 수: 56, 크림프 결선, 설치
주문 번호 GTIN (EAN)	3116680000 4099987235907	HDC 인서트, 암형(Female), 1000 V, 극 수: 56, 크림프 결선, 설치
주문 번호 GTIN (EAN) 수량	3116680000 4099987235907 1 ST	HDC 인서트, 암형(Female), 1000 V, 극 수: 56, 크림프 결선, 설치 사이즈: 8
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형	3116680000 4099987235907 1 ST HDC HDD 56 MC EX 1000	HDC 인서트, 암형(Female), 1000 V, 극 수: 56, 크림프 결선, 설치 사이즈: 8 버전

카탈로그 상태 / 도면 5