데이터 시트

HDC 16B COVER ATEX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



다음 승인을 준수하는 2구역에서 케이블을 분리할 수 있는 옵션 ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc 또는 IECEX: Ex ec IIC T6 Gc는 설치 및 서비스를 간소화하고 더 나은 준비를 가능하게 합니다. 여기에서 제공되는 승인된 커넥터는 항상 해당 승인된 하우징 및 인서트와 함께 사용해야 하며 부하가 없는 상태에서만 분리할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP55, 하우징 하단부용 커버, 클램프 요크 결선, 표준
주문 번호	<u>3140070000</u>
유형	HDC 16B COVER ATEX
GTIN (EAN)	4099987382434
수량	1 items

HDC 16B COVER ATEX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인

IECEX ATEX

치수 및 중량			
깊이	164 mm	깊이 (인치)	6.4567 inch
높이 -	31 mm	높이 (인치)	1.2205 inch
크비	58 mm	폭 (인치)	2.2835 inch
순중량	181 g		
온도			
주변 온도	-20 °C40 °C	한계 온도	-20 °C 80 °C
일반 데이터			
하우징 디자인	하우징 하단부용 커버	<u>설치 사이즈</u>	6
JL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	회색
표면 마감	파우더 코팅	유형	커버
할로겐 불포함	false	BG	6
보호 등급	IP55		
i 수			
- - - 	58 mm		
정격 데이터 IECEx/ATEX			
인증 번호(IECEX)	TUEV24ATEX9197X	인증 번호(ATEX)	IECEXTUR24.0077X
	TOLVZ4ATEXSTS7X	LO EX(ALLA)	IECEXTORIZ4.0077X
<u> </u>			
설치 사이즈	6	표면 마감	파우더 코팅
G	6		
로 류			
TIMACO	F0000407	ETIM 7.0	F0000407
TIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
TIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
TIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
CLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
CLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
CLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

카탈로그 상태 / 도면 2



HDC 16B COVER ATEX




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







HDC 16B COVER ATEX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

사이즈 6(16B)



다음 승인을 준수하는 2구역에서 케이블을 분리할 수 있는 옵션 ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc 또는 IECEX: Ex ec IIC T6 Gc는 설치 및 서비스를 간소화하고 더 나은 준비를 가능하게 합니다. 여기에서 제공되는 승인된 커넥터는 항상 해당 승인된 하우징 및 인서트와 함께 사용해야 하며 부하가 없는 상태에서만 분리할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

-11-1-1		
HDC 16B AS ATEX	버전	
3139920000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP55, 벌크헤드 하우징,	
4099987382281	클램프 요크 결선, 표준	
1 ST		
HDC 16B SS 1M32G ATEX	버전	
3139870000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP55, 베이스 하우징, 클램프	
4099987382236	요크 결선, 표준	
1 ST		
	3139920000 4099987382281 1 ST HDC 16B SS 1M32G ATEX 3139870000 4099987382236	HDC 16B AS ATEX 3139920000 HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP55, 벌크헤드 하우징, 4099987382281 클램프 요크 결선, 표준 1 ST HDC 16B SS 1M32G ATEX 버전 3139870000 HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP55, 베이스 하우징, 클램프 4099987382236 요크 결선, 표준