

## WERKZEUGTASCHE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 일반 주문 데이터

버전	공구, 액세서리
주문 번호	<a href="#">3146280000</a>
유형	WERKZEUGTASCHE XL
GTIN (EAN)	4099987577649
수량	1 items

## WERKZEUGTASCHE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 치수 및 중량

깊이	60 mm	깊이 (인치)	2.3622 inch
높이	300 mm	높이 (인치)	11.811 inch
너비	280 mm	폭 (인치)	11.0236 inch
순중량	5595.7 g		

## 분류

ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181	ECLASS 14.0	21-10-01-90
ECLASS 15.0	21-10-01-90		

## WERKZEUGTASCHE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 공구



- 탈피 둘(자동 자가조절 기능 탑재)
- 연질 및 경질 컨덕터용
- 기계 및 플랜트 엔지니어, 철도 및 철도교통, 풍력, 로봇 기술, 폭발 방지 등 물론 해양, 해상 및 조선 분야에도 이상적
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 후 클램핑 조(clamping jaw) 자동 열림
- 개별 컨덕터의 팬아웃 현상 없음
- 다양한 피복 두께에 따라 압력 조절 가능
- 특별한 조정 없는 2개 프로세스 단계의 2중 절연 케이블
- 절단 시 전선이 빠지지 않도록 보호
- 오랜 서비스 수명
- 최적의 인체공학적 설계

## 일반 주문 데이터

유형	STRIPAX	버전
주문 번호	<a href="#">9005000000</a>	공구, 탈피 및 절단 공구
GTIN (EAN)	4008190072506	
수량	1 ST	

## 절단 공구



최대 외경 8 mm, 12 mm, 14 mm 및 22 mm 컨덕터용  
절단 공구. 블레이드의 특수 기하학적 구조로 인해  
최소한의 물리적 힘으로 구리 및 알루미늄 컨덕터를 핀칭  
없이 절단할 수 있습니다. 이 절단 공구(KT 8~KT 22)는  
VDE 및 GS 시험을 통과한 EN/IEC 60900 규격의 보호  
절연(최대 1,000V)도 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	KT 8	버전
주문 번호	<a href="#">9002650000</a>	절단 공구, 한손으로 사용할 수 있는 절단 공구
GTIN (EAN)	4008190020163	
수량	1 ST	

## 결합형 나사 및 절단 공구 "Swifty® CS"

결합형 절단/절연 공구 Swifty® CS 및 Swifty® CS 세트는  
1.5 mm<sup>2</sup> 단선 및 2.5 mm<sup>2</sup> 유연형 구리 케이블의 접합  
없이 절단 및 피복 제거에 사용됩니다.

## WERKZEUGTASCHE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 일반 주문 데이터

유형	SWIFTY CS SET	버전
주문 번호	<a href="#">9006060000</a>	절단 및 스크류 공구, 한손으로 사용할 수 있는 절단 공구
GTIN (EAN)	4032248257638	
수량	1 ST	

## 비절연 스크류드라이버 세트



바이드뮬러의 범용 SoftFinish 스크류드라이버, 완전 강화 고합금 크로마움-바나디움-몰리브덴 스틸 재질의 블레이드, 크롬 매팅 마감.

## 일반 주문 데이터

유형	SD SET S2.5-5.5/PH1/2	버전
주문 번호	<a href="#">2749200000</a>	스크류드라이버 세트
GTIN (EAN)	4050118895506	
수량	1 ST	

## 측정 기기



바이드뮬러의 정밀 공구는 세계 전역에서 사용되고 있습니다.

바이드뮬러는 이러한 점을 고려하여 포괄적인 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 공구는 오랜 기간을 사용한 후에도 완벽하게 기능할 수 있어야 합니다. 이에 바이드뮬러에서는 "공구 인증" 서비스를 고객에게 제공합니다. 바이드뮬러는 이러한 기술적인 검수 시험을 통해 공구의 올바른 작동과 품질을 보장합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	FOLDING RULER	버전
주문 번호	<a href="#">2683990000</a>	
GTIN (EAN)	4050118702040	
수량	1 ST	

## WERKZEUGTASCHE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## VDE-절연 컴비네이션 플라이어



전원이 연결된 상태에서 작업하는 경우에는 특수 지침을 따라야 하며, 본 용도로 생산되고 테스트된 특수 공구를 사용해야 합니다.

바이드뮬러는 국내 및 국제 테스트 표준을 준수하는 플라이어 제품군을 제공합니다.

모든 플라이어는 DIN EN 60900에 따라 생산 및 테스트됩니다.

플라이어는 손의 형태에 맞도록 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 작업이 용이합니다. 손가락이 서로 압착되지 않기 때문에 작업 시 손의 피로도를 최소화할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	KBZ 160	버전
주문 번호	<a href="#">9046280000</a>	Pliers
GTIN (EAN)	4032248356478	
수량	1 ST	

## 전압 테스터



테스트 기기는 전기 시스템과 장비를 설치, 서비스, 수리할 때 없어서는 안 될 품목입니다.

바이드뮬러는 광범위한 테스트 디바이스를 보유하고 있으며,

여기에는 전압 테스터, 클램프온 미터, 전원 소켓/서킷 브레이커 테스터가 포함됩니다. 바이드뮬러는 개발 및 설계 단계에서 언제나 사용자의 편의와 경험을 고려하기 때문에 바이드뮬러의 디바이스는 실제 작업의 요구를 충족하며 신뢰할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	SD ELEC PRO	버전
주문 번호	<a href="#">2855000000</a>	전압 테스터, 아니요
GTIN (EAN)	4064675530343	
수량	1 ST	

## 소켓 렌치 세트

완전 강화 고합금 크로미움-바나듐 스틸 재질의 Allen 키, DIN ISO 2936 L(DIN 911) 준수, 고품질 제련 표면.



## 일반 주문 데이터

유형	SK WSD-S 1.5-10,0	버전
주문 번호	<a href="#">9008850000</a>	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
수량	1 ST	

## WERKZEUGTASCHE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## VDE 절연 특수 기능 플라이어



전원이 연결된 상태에서 작업하는 경우에는 특수 지침을 따라야 하며, 본 용도로 생산되고 테스트된 특수 공구를 사용해야 합니다.

바이드룰러는 국내 및 국제 테스트 표준을 준수하는 플라이어 제품군을 제공합니다.

모든 플라이어는 DIN EN 60900에 따라 생산 및 테스트됩니다.

플라이어는 손의 형태에 맞도록 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 작업이 용이합니다. 손가락이 서로 압착되지 않기 때문에 작업 시 손의 피로도를 최소화할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	AIZ 160	버전
주문 번호	<a href="#">9046440000</a>	Pliers
GTIN (EAN)	4032248357772	
수량	1 ST	

## 공구

- 직경이 8 ~ 13 mm인 습한 지역의 케이블을 빠르고 정확하게 탈피(예: NYM 케이블, 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> ~ 5 x 2.5 mm<sup>2</sup>)
- 절단 깊이를 설정할 필요가 없음
- 정션 박스 및 분배 박스 작업에 이상적



## 일반 주문 데이터

유형	STRIPPER ROUND TOP	버전
주문 번호	<a href="#">9918050000</a>	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359165	
수량	1 ST	

## 측정 기기



바이드룰러의 정밀 공구는 세계 전역에서 사용되고 있습니다.

바이드룰러는 이러한 점을 고려하여 포괄적인 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

공구는 오랜 기간을 사용한 후에도 완벽하게 기능할 수 있어야 합니다. 이에 바이드룰러에서는 "공구 인증" 서비스를 고객에게 제공합니다. 바이드룰러는 이러한 기술적인 검수 시험을 통해 공구의 올바른 작동과 품질을 보장합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	FLEXIMET 5 M	버전
주문 번호	<a href="#">2534210000</a>	Measuring tape
GTIN (EAN)	4050118545975	
수량	1 ST	

## WERKZEUGTASCHE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 쇠톱



## 일반 주문 데이터

유형	PUK HACKSAW
주문 번호	<a href="#">2888390000</a>
GTIN (EAN)	4064675875437
수량	1 ST

버전  
공구, 액세서리

## 측정 기기



바이드뮬러의 정밀 공구는 세계 전역에서 사용되고 있습니다.  
바이드뮬러는 이러한 점을 고려하여 포괄적인 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.  
공구는 오랜 기간을 사용한 후에도 완벽하게 기능할 수 있어야 합니다. 이에 바이드뮬러에서는 "공구 인증" 서비스를 고객에게 제공합니다. 바이드뮬러는 이러한 기술적인 검수 시험을 통해 공구의 올바른 작동과 품질을 보장합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	SPIRIT LEVEL
주문 번호	<a href="#">2888400000</a>
GTIN (EAN)	4064675875444
수량	1 ST

버전  
공구, 액세서리