

WZTE LEDER PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

일반 주문 데이터

버전	공구, 액세서리
주문 번호	3146290000
유형	WZTE LEDER PREMIUM
GTIN (EAN)	4099987577656
수량	1 items

WZTE LEDER PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	60 mm	깊이 (인치)	2.3622 inch
높이	300 mm	높이 (인치)	11.811 inch
너비	280 mm	폭 (인치)	11.0236 inch
순중량	4046.3 g		

분류

ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181	ECLASS 14.0	21-10-01-90
ECLASS 15.0	21-10-01-90		

WZTE LEDER PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

측정 기기



바이드물러의 정밀 공구는 세계 전역에서 사용되고 있습니다. 바이드물러는 이러한 점을 고려하여 포괄적인 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 공구는 오랜 기간을 사용한 후에도 완벽하게 기능할 수 있어야 합니다. 이에 바이드물러에서는 "공구 인증" 서비스를 고객에게 제공합니다. 바이드물러는 이러한 기술적인 검수 시험을 통해 공구의 올바른 작동과 품질을 보장합니다.

일반 주문 데이터

유형	FOLDING RULER	버전
주문 번호	2683990000	
GTIN (EAN)	4050118702040	
수량	1 ST	

공구



- 굵기가 4 ~ 37 mm²인 모든 기존 라운드 케이블의 피복을 빠르고 정확하고 간단하게 탈피
- 핸들 끝의 마디가 있는 스크류(knurled screw)로 절단 깊이 설정(절단 깊이 설정을 통해 내부 도체의 손상을 방지할 수 있음)

일반 주문 데이터

유형	SLICER NO 27	버전
주문 번호	9918080000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359196	
수량	1 ST	

비절연 스크류드라이버 세트



바이드물러의 범용 SoftFinish 스크류드라이버, 완전 강화 고합금 크로미움-바나듐-몰리브덴 스틸 재질의 블레이드, 크롬 매팅 마감.

일반 주문 데이터

유형	SD SET S2.5-5.5/PH1/2	버전
주문 번호	2749200000	스크류드라이버 세트
GTIN (EAN)	4050118895506	
수량	1 ST	

액세서리

전압 테스터



테스트 기기는 전기 시스템과 장비를 설치, 서비스, 수리할 때 없어서는 안 될 품목입니다. 바이드물러는 광범위한 테스트 디바이스를 보유하고 있으며, 여기에는 전압 테스터, 클램프온 미터, 전원 소켓/서킷 브레이커 테스터가 포함됩니다. 바이드물러는 개발 및 설계 단계에서 언제나 사용자의 편의와 경험을 고려하기 때문에 바이드물러의 디바이스는 실제 작업의 요구를 충족하며 신뢰할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SD ELEC PRO	버전	
주문 번호	2855000000	전압 테스터, 아니요	
GTIN (EAN)	4064675530343		
수량	1 ST		

공구



- 탈피 툴(자동 자가조정 기능 탑재)
- 연질 및 경질 컨덕터용
- 기계 및 플랜트 엔지니어, 철도 및 철도교통, 풍력, 로봇 기술, 폭발 방지는 물론 해양, 해상 및 조선 분야에도 이상적
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 후 클램핑 조(clamping jaw) 자동 열림
- 개별 컨덕터의 팬아웃 현상 없음
- 다양한 피복 두께에 따라 압력 조절 가능
- 특별한 조정 없는 2개 프로세스 단계의 2중 절연 케이블
- 절단 시 전선이 빠지지 않도록 보호
- 오랜 서비스 수명
- 최적의 인체공학적 설계

일반 주문 데이터

유형	STRIPAX	버전	
주문 번호	9005000000	공구, 탈피 및 절단 공구	
GTIN (EAN)	4008190072506		
수량	1 ST		

LCD 디스플레이 포함



- 전압 테스터의 주된 기능은 전압의 존재 여부를 확인하는 것입니다. 2-폴 전압 테스터는 작업 보호 규정 요건을 충족하는, 유일하게 인증된 테스트 기기입니다.
- LCD 디스플레이 포함
 - VDE 표준 준수
 - 높은 피크 전압
 - 모든 작업에 적합한 테스터

WZTE LEDER PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	VT DIGI PRO	버전	
주문 번호	9918870000	테스트 공구, 2극 전압 테스터	
GTIN (EAN)	4032248405756		
수량	1 ST		

미장착



작업장과 공장에서는 체계적으로 구조화된 공구 세트를 선호합니다. 그래야만 작업 준비를 최소화할 수 있고 비용을 줄일 수 있습니다. 바이드물러는 제품들을 결합할 때 사용자 편의와 기능성을 염두에 두고 이러한 정보를 구현합니다. 바이드물러의 절단, 탈피 및 페럴 압착용 크립프 세트는 사용자 편의에 중점을 둔 실용적인 공구 키트입니다.

일반 주문 데이터

유형	TRGU NE	버전	
주문 번호	9204610000	공구, 액세서리	
GTIN (EAN)	4032248671403		
수량	1 ST		

VDE 절연 전화기 플라이어



전원이 연결된 상태에서 작업하는 경우에는 특수 지침을 따라야 하며, 본 용도로 생산되고 테스트된 특수 공구를 사용해야 합니다. 바이드물러는 국내 및 국제 테스트 표준을 준수하는 플라이어 제품군을 제공합니다. 모든 플라이어는 DIN EN 60900에 따라 생산 및 테스트됩니다. 플라이어는 손의 형태에 맞도록 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 작업이 용이합니다. 손가락이 서로 압착되지 않기 때문에 작업 시 손의 피로도를 최소화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	FRZ S 200	버전	
주문 번호	9046380000	Pliers	
GTIN (EAN)	4032248357697		
수량	1 ST		

WZTE LEDER PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

VDE-절연 사선 절단 플라이어



전원이 연결된 상태에서 작업하는 경우에는 특수 지침을 따라야 하며, 본 용도로 생산되고 테스트된 특수 공구를 사용해야 합니다.
바이드물러는 국내 및 국제 테스트 표준을 준수하는 플라이어 제품군을 제공합니다.
모든 플라이어는 DIN EN 60900에 따라 생산 및 테스트됩니다.
플라이어는 손의 형태에 맞도록 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 작업이 용이합니다. 손가락이 서로 압착되지 않기 때문에 작업 시 손의 피로도를 최소화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SE HD 160	버전	
주문 번호	9046320000	Diagonal-cutting pliers	
GTIN (EAN)	4032248357628		
수량	1 ST		

VDE-절연 콤비네이션 플라이어



전원이 연결된 상태에서 작업하는 경우에는 특수 지침을 따라야 하며, 본 용도로 생산되고 테스트된 특수 공구를 사용해야 합니다.
바이드물러는 국내 및 국제 테스트 표준을 준수하는 플라이어 제품군을 제공합니다.
모든 플라이어는 DIN EN 60900에 따라 생산 및 테스트됩니다.
플라이어는 손의 형태에 맞도록 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 작업이 용이합니다. 손가락이 서로 압착되지 않기 때문에 작업 시 손의 피로도를 최소화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	KBZ 180	버전	
주문 번호	9046290000	Pliers	
GTIN (EAN)	4032248356485		
수량	1 ST		

VDE 절연 특수 기능 플라이어



전원이 연결된 상태에서 작업하는 경우에는 특수 지침을 따라야 하며, 본 용도로 생산되고 테스트된 특수 공구를 사용해야 합니다.
바이드물러는 국내 및 국제 테스트 표준을 준수하는 플라이어 제품군을 제공합니다.
모든 플라이어는 DIN EN 60900에 따라 생산 및 테스트됩니다.
플라이어는 손의 형태에 맞도록 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 작업이 용이합니다. 손가락이 서로 압착되지 않기 때문에 작업 시 손의 피로도를 최소화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	AIZ 160	버전	
주문 번호	9046440000	Pliers	
GTIN (EAN)	4032248357772		
수량	1 ST		

WZTE LEDER PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

쇠톱



일반 주문 데이터

유형	PUK HACKSAW	버전	
주문 번호	2888390000	공구, 액세서리	
GTIN (EAN)	4064675875437		
수량	1 ST		

측정 기기



바이드물러의 정밀 공구는 세계 전역에서 사용되고 있습니다. 바이드물러는 이러한 점을 고려하여 포괄적인 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 공구는 오랜 기간을 사용한 후에도 완벽하게 기능할 수 있어야 합니다. 이에 바이드물러에서는 "공구 인증" 서비스를 고객에게 제공합니다. 바이드물러는 이러한 기술적인 검수 시험을 통해 공구의 올바른 작동과 품질을 보장합니다.

일반 주문 데이터

유형	SPIRIT LEVEL	버전	
주문 번호	2888400000	공구, 액세서리	
GTIN (EAN)	4064675875444		
수량	1 ST		